




Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-50-V-V-M5/16/R



Aplikacja		
Zasada działania		Czujnik dyfuzyjny
Strefa działania		
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego		OBF; ODF; OMF
OBF		
Zasięg działania	[mm]	150
ODF		
Zasięg działania	[mm]	1
OMF		
Zasięg działania	[mm]	175
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-58...315
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	127,5
Wersja głowicy czujnikowej		kątowy
Długość	[mm]	900
Minimalny promień zgięcia	[mm]	19
Układu światłowodu		Ⓜ
Materiał światłowodu		szkło



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-50-V-V-M5/16/R

Materiał z głowicy	stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Materiał pancerza	stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Akcesoria	
Dostarczane elementy	Nakrętka heksagonalna: 2 x M8
	pierscienie zaciskowe: 2
	O-ring: 2
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.