

PoE+ Media Converter 10/100/1000Base-T to SFP

Opis

This Gigabit Ethernet Media Converter by Delock can be used to expand a network with an optical fiber interface. In the SFP slot, various optional 1 Gb/s SFP modules by Delock can be used. The RJ45 port supports Power over Ethernet according to IEEE802.3af / 802.3at, so PoE-enabled devices, such as an IP camera or a PoE splitter, can be supplied with power via the network cable.



Numer artykułu 86180

EAN: 4043619861804

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: White Box

Szczegóły techniczne

- Connectors:
 - 1 x SFP slot for 1000Base-X SFP module (SFP module not included)
 - 1 x RJ45 jack for 10/100/1000 Mb/s Base-T (PoE+)
 - 1 x DC jack 5.5 x 2.1 mm (power)
- Data transfer rate up to 1 Gb/s
- 6 LEDs for status monitoring
- LFP (Link Fault Passthrough)
- Supports IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab / 802.3z
- Supports IEEE 802.3at (PoE+) and 802.3af (PoE)
- Spare-Pairs power transmission (Mode B, pairs 4/5 and 7/8)
- Power output: max. 30 W
- Metal housing
- Fanless
- Operating temperature: -20 °C ~ 60 °C
- Dimensions (LxWxH): ca. 95 x 71 x 26 mm

Specyfikacje źródła zasilania

- Typ zasilacza: Źródło zasilania ze złączem IEC C14
- Identyfikator modelu: XED-RZ480125P
- Napięcie wejściowe: 100 - 240 V
- Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego: 50 / 60 Hz
- Prąd wejściowy: 1,5 A

- Napięcie wyjściowe / Prąd wyjściowy / Moc wyjściowa: 48,0 V / 1,25 A / 60,0 W
- Średnia sprawność podczas pracy: 90,0 %
- Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %): 84,6 %
- Zużycie energii w stanie bez obciążenia: 0,19 W
- Długość kabla zasilacza: ok. 1,1 m
- Złącze zasilania DC: 5,5 x 2,1 mm
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz

Wymagania systemowe

- 1000Base-X SFP module
- Device with one free RJ45 port

Zawartość opakowania

- PoE Media Converter
- Power supply
- Power cord
- User manual

Zdjęcia



Ogólne

Specyfikacja:	PoE Power over Ethernet
---------------	-------------------------

Interfejs

Wyjście:	1 x RJ45 female (PoE)
Wejście:	1 x SFP żeńskie 1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm

Właściwości techniczne

Szybkość transmisji danych:	Gigabit Ethernet up to 1 Gbps
-----------------------------	-------------------------------

Właściwości fizyczne

Obudowa kolor:	czarny
Materiał obudowy:	metal
Długość:	95 mm
Szerokość:	70 mm
Wysokość:	26 mm

Zasilacz

Typ zasilania:	Specyfikacje źródła zasilania Źródło zasilania ze złączem IEC C14
Identyfikator modelu:	Specyfikacje źródła zasilania XED-RZ480125P
Napięcie wejściowe:	Specyfikacje źródła zasilania 100 - 240 V
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego:	Specyfikacje źródła zasilania 50 / 60 Hz
Prąd wejściowy:	Specyfikacje źródła zasilania 1,5 A

Napięcie wyjściowe / Prąd wyjściowy / Moc wyjściowa:	Specyfikacje źródła zasilania 48,0 V / 1,25 A / 60,0 W
Średnia sprawność podczas pracy:	Specyfikacje źródła zasilania 90,0 %
Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %):	Specyfikacje źródła zasilania 84,6 %
Zużycie energii w stanie bez obciążenia:	Specyfikacje źródła zasilania 0,19 W
Złącze zasilania:	Specyfikacje źródła zasilania DC male 5.5 mm x 2.1 mm Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
Długość kabla zasilającego:	Specyfikacje źródła zasilania 1,1 m

Manufacturer information

Ulica Beeskowdamm 13/15
 Kod pocztowy 14167
 Miasto Berlin
 Kraj Deutschland
 Email info@delock.de
 Strona internetowa www.delock.de

