



Zasilacz impulsowy LED IP20 | 150W | 12V | 12.5A | Slim

Kod produktu: 50938

Zasilacz impulsowy LED marki Qoltec, cechuje stabilność oraz niezawodność. Cienka konstrukcja obudowy pozwala na zastosowanie zasilacza w miejscach o ograniczonym dostępie. Dzięki komponentom najwyższej jakości zasilacz spełnia oczekiwania najbardziej wymagających klientów.

Przeznaczony jest do zasilania taśm LED, modułów, paneli, listew, żarówek LED oraz wielu innych urządzeń elektronicznych zasilanych napięciem stałym 12V.

Moc: 150 W

Napięcie wyjściowe: 12 V

Natężenie wyjściowe: 12.5 A

DANE TECHNICZNE

NAPIĘCIE WEJŚCIOWE	230 V
MOC	150 W
NAPIĘCIE WYJŚCIOWE	12 V
NATĘŻENIE WYJŚCIOWE	12.5 A
INFORMACJE DODATKOWE	Cienka konstrukcja obudowy
GWARANCJA	24 miesiące
WAGA	377g
TEMPERATURA PRACY	-20~ +60 C
CZAS PODTRZYMANIA	50ms/230VAC
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	-40~+80 C
PRZECIĄŻENIE	Przeciążenie po przekroczeniu 105% nominalnej wartości - przywrócenie po usunięciu anomalii
WYDAJNOŚĆ	80%
REGULACJA NAPIĘCIA	10.8 - 13.2V
REGULACJA LINIOWA	0.5%
REGULACJA OBCIĄŻENIA	0.5%
CZAS ROZPOCZĘCIA I NARASTANIA	1000ms,30ms/230VAC

ZAKRES NAPIĘCIA WEJŚCIOWEGO	176-264AC
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI	50Hz/60Hz
PRĄD AC	2.8A/110V 1.4A/220V
PRĄD UDAROWY	Start: 65A/230VAC
KLASA SZCZELNOŚCI	IP20
WILGOTNOŚĆ PODCZAS PRACY	20~90%, bez kondensacji
ODPORNOŚĆ NA WIBRACJE	10~500Hz,5G 10min/cykl, X Y Z każda oś 60 minut
WYMIARY (DXSXW)	200 x 58 x 40 mm
R&N	150mVp-p
KOD EAN	5901878509389