


## Przewód z gniazdem

ADOAF030SCS0005T03



## Aplikacja

|               |                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja   | bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane;<br>możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
| Aplikacja     | aplikacje spawalnicze                                                                       |
| Bezsilikonowy | tak                                                                                         |

## Dane elektryczne

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Napięcie zasilania [V]              | < 50 AC / < 60 DC |
| Klasa ochrony                       | III               |
| Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 3                 |

## Warunki pracy

|                                                               |                             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura otoczenia [°C]                                    | -25...90                    |
| Uwaga dot. temperatury otoczenia                              | cULus: ...85 °C             |
| Temperatura otoczenia (dla pracy w łańcuchach kablowych) [°C] | -25...90                    |
| Uwaga dot. temperatury otoczenia                              | cULus: ...85 °C             |
| Ochrona                                                       | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Dane mechaniczne

|                   |                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Waga [g]          | 137,4                                               |
| Wymiary [mm]      | 19 x 10 x 25,5                                      |
| Materiał          | obudowa: TPU kolor pomarańczowy; uszczelnienie: FKM |
| Materiał nakrętki | mosiądz, przeciwadhezyjna                           |



## Przewód z gniazdem

ADOAF030SCS0005T03

|                                             |                                                      |                                                                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak                                                  |                                                                                                |
| Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego | min. 10 x średnica kabla                                                                       |
|                                             | Prędkość przesuwu                                    | max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                             | Cykle zginania                                       | > 2 Mio.                                                                                       |
|                                             | Odształcenie przy skręcaniu                          | ± 180 °/m                                                                                      |

## Uwagi

Sztuk w opakowaniu


1 szt.

## Połączenie elektryczne


Przewód: 5 m, PUR, Bezhalogenu, szary, Ø 4,5 mm; nie napromieniony (nadaje się do recyklingu); odporny na odpryski spawalnicze; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

## Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M8, kątowy; kodowanie: A; Nakrętka: mosiądz, przeciwadhezyjna; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,3...0,5 Nm



## Podłączenie



BK =           Kolory żył :  
 BN =           czarny  
 BU =           brązowy  
                  niebieski