

Kabel antenowy SMA 90° żeński grodzi > MMCX 90° męski 10 cm 1.37 długość gwintu 13 mm

Opis

Kabel antenowy firmy Delock nadaje się do podłączania komponentów technologii radiowej.



Numer artykułu 89626

EAN: 4043619896264

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x SMA Port żeński, 90° >
 - 1 x męski MMCX 90°
- Długość gwintu: 13 mm
- Impedancja: 50 Ohm
- Przewód: koncentryczny
- Typ przewodu: 1.37
- Tłumienie przewodu: 2,5 dB @ 2,4 GHz na metr
- Kolor przewodu: czarny
- Najmniejszy promień skrętu: 9 mm
- Długość kabla ze złączem: ok. 10 cm

Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnym gniazdem jack MMCX 90° bądź męski SMA

Zawartość opakowania

- Kabel
- Pierścień blokujący, nakrętka śrubki, ząbkowana podkładka
- Ochronną nasadką

Interfejs

Złącze 1:	1 x SMA Port żeński, 90°
Złącze 2:	1 x męski MMCX 90°

Właściwości techniczne

Impedancja:	50 Ω
-------------	------

Właściwości fizyczne

Długość gwintu:	13 mm
Typ przewodu:	1.37
Tłumienie przewodu:	2,5 dB @ 2,4 GHz na metr
Długość kabla ze złączem:	10 cm
Najmniejszy promień skrętu:	9 mm
Średnica kabla:	1.37 mm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

