

RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Kabel koncentryczny



2701402

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701402>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Kabel antenowy do przepustów do szafy, średnica zewnętrzna: 3,2 mm, żyła wewnętrzna: elastyczna, tłumienie: 0,6 / 0,9 / 1,4 dB przy 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, N (żeńskie) -> RSMA (męskie), długość kabla: 0,5 m, dostępny ulepszony technicznie następca artykułu: nr art. 1340129



Korzyści

- bez halogenów
- Trudnopalny
- Odporność na promieniowanie UV
- Odporny na olej
- Do stosowania na zewnątrz pomieszczeń

Dane handlowe

Numer artykułu	2701402
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNN2Z2
Klucz produktu	DNN2Z2
GTIN	4046356746816
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	55,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	52,7 g
Numer taryfy celnej	85442000
Kraj pochodzenia	PL

RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Kabel koncentryczny



2701402

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701402>

Dane techniczne

Wskazówki

Wskazówka dotycząca zastosowania

Wskazówka dotycząca zastosowania

Wyłącznie do użytku przemysłowego

Właściwości produktu

Typ produktu

Kabel koncentryczny

Parametry elektryczne

Zakres częstotliwości

0,3 GHz ... 6 GHz

Impedancja

50 Ω

Dane przyłączeniowe

Przyłącze złącza wtykowego

Rodzaj przyłącza

RSMA(m)


Przyłącze złącza wtykowego

Rodzaj przyłącza

N (żeńskie)

Wymiary

Rysunek wymiarowy



Średnica otworu

16,1 mm

Dane materiału

Kolor

niebieski sygnałowy (RAL 5005)

plaszcz zewnętrzny, materiał

RADOX®(LSFH)

Kabel/przewód

Długość przewodów

0,5 m

Typ przewodu

EF 316

Zewnętrzna średnica przewodu

2,50 mm

plaszcz zewnętrzny, materiał

RADOX®(LSFH)

plaszcz zewnętrzny, kolor

niebieski

Promień gięcia długotrwale

12,50 mm

868 / 900 MHz

~ 0,6 dB (Tłumienie całego kabla)

RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Kabel koncentryczny



2701402

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701402>

2,4 GHz	~ 0,9 dB (Tłumienie całego kabla)
5,8 GHz	~ 1,4 dB (Tłumienie całego kabla)
olejoodporność	Dobra odporność na oleje i środki chemiczne

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 105 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-20 °C ... 60 °C
olejoodporność	Dobra odporność na oleje i środki chemiczne

Dopuszczenia

CE

Certyfikat	Zgodność z CE
------------	---------------

Normy i przepisy


olejoodporność	Dobra odporność na oleje i środki chemiczne
Oznaczenie normy	Niepalność
Normy/przepisy	DIN EN 60332-1-2
	UL 1581
Oznaczenie normy	Brak halogenów
Normy/przepisy	IEC 60754
Oznaczenie normy	Odporność na promieniowanie UV
Normy/przepisy	IEC 60068-2-5

Montaż

Informacja montażu	Na zewnątrz i wewnątrz
--------------------	------------------------

Rysunki

Rysunek wymiarowy



rozmieszczenie otworów

RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Kabel koncentryczny



2701402

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701402>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27060310
ECLASS-15.0	27060310

ETIM

ETIM 10.0	EC001682
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane	6(b)-II, 6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Lead(nr CAS: 7439-92-1)
SCIP	b87a90b6-16c7-43c0-8dea-7ac532134310

EF3.1 Zmiana klimatu

CO2e kg	3,233 kg CO2e
---------	---------------