

# Przewodu antenowego męski SMA > żeńskie SMA CFD400 LLC400, 0,4 m, niski poziom straty

## Opis

Ten przewód koncentryczny o wysokiej jakości zapewnia niezawodne połączenie komponentów technologii częstotliwości radiowej. Jest to charakteryzowane przez bardzo niskie tłumienie.



**Numer artykułu 13004**

EAN: 4043619130047

Kraj pochodzenia:  
Taiwan, Republic of  
China

Opakowanie: Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze: męski SMA > żeńskie SMA
- Typ przewodu: CFD400, LLC400
- Impedancja: 50 Ohm
- Tłumienie przewodu:
  - 2,4 GHz: ok. 0,22 dB na metr
  - 5,7 GHz: ok. 0,35 dB na metr
- Średnica: ok. 10,5 mm
- Najmniejszy promień skrętu: 51,5 mm
- Kolor: czarny
- Długość kabla: ok. 0,4 m

## Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnym złączem SMA

## Zawartość opakowania

- Przewód antenowy

## Zdjęcia



## Interfejs

|           |                |
|-----------|----------------|
| Złącze 1: | 1 x męski SMA  |
| Złącze 2: | 1 x SMA żeński |

## Właściwości fizyczne

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Kategoria kabla:            | koncentryczny             |
| Typ przewodu:               | CFD400, LLC400            |
| Tłumienie przewodu:         | 0,22 dB @ 2,4 GHz na metr |
| Kolor przewodu:             | czarny                    |
| Długość kabla ze złączem:   | 0,4 m                     |
| Najmniejszy promień skrętu: | 51,5 mm                   |

## Manufacturer information

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Ulica              | Beeskowdamm 13/15 |
| Kod pocztowy       | 14167             |
| Miasto             | Berlin            |
| Kraj               | Deutschland       |
| Email              | info@delock.de    |
| Strona internetowa | www.delock.de     |

