



Applications résidentielles

SpotClip-I

SpotClip-I apporte une solution aux difficultés d'installation des spots encastrables dans les faux-plafonds tout en assurant le maintien d'un écart fiable entre le spot encastré et le matériau isolant. Il réduit ainsi les risques de surchauffe ou d'incendie et permet d'augmenter la durée de vie des ampoules. Premier né de la famille, cette solution innovante utilisable aussi bien sur des panneaux de lambris que sur des plaques de plâtre peut être ajoutée ultérieurement, par le dessous, à une installation existante.

SpotClip-I est compatible avec des spots allant de 62 à 90 mm de diamètre et offre une hauteur maximum disponible de 70 mm.




SpotClip-I, les petits détails offrent de grandes performances.



Flashez moi ! Et visualisez la vidéo de montage SpotClip.



SpotClip-I, support protecteur de spot à 4 pieds.



SpotClip-I

MATIÈRE	Polyamide 6.6, chargé en fibres de verre (PA66GF15%)
Températures d'utilisation	De -20 °C à +120 °C
Tenue au feu	Matériau classé UL94 V0 pour épaisseur 1,5 mm, résiste au fil incandescent 960 °C.

HF ✓

RoHS ✓

RÉFÉRENCE	Ø trou (FH) min.	Ø trou (FH) max.	Haut. (H)	Haut. (H2)	Couleur	Contenu	Article
SpotClip-I	62,0	90,0	82,0	70,0	Noir (BK)	10 pcs	148-00076

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.



Applications résidentielles

SpotClip-I

Principales caractéristiques


- Assure une distance de sécurité entre le spot, le pare-vapeur et le matériau isolant
- Peut aussi être ajouté ultérieurement à une installation existante
- Des ergots de maintien, en bas de chaque pied, permettent au SpotClip-I de ne pas glisser
- Réduit les risques de surchauffe ou d'incendie
- Augmente la durée de vie des ampoules (LED et halogène)
- Pattes de fixation sur la partie supérieure pour le maintien des câbles
- SpotClip-I est testé conformément au test de résistance au filament incandescent à 960 °C et aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-2.
- La norme DIN EN 13501-1 A2 s1 d0 s'applique aux matériaux isolants. Cette norme correspond à la classification M0 antérieure. Seuls des matériaux isolants non combustibles et des pare-vapeur ignifugés doivent être utilisés, qui en cas d'incendie, ne forment pas de fumée ou de gouttes
- Respecter les réglementations nationales en matière de protection au feu des matériaux de construction



Les pattes de fixation de câbles sur la partie supérieure maintiennent le fil d'alimentation de la lampe.



Des ergots permettent le maintien du SpotClip lors de l'installation de la lampe.



Des ailettes d'appui assurent la stabilité de l'ensemble.



1. Comprimer les pattes de montage et insérer dans l'ouverture du plafond.



2. Les 4 pattes de montage flexibles s'insèrent facilement dans la position souhaitée.



3. Enfoncer les ergots dans la plaque de plâtre pour prévenir tout désalignement ultérieur du système.



4. Installer la lampe selon la procédure habituelle.