


Delock Converter USB 2.0 male to TTL 6 pin pin header female 1.8 m (3.3 V)

Opis

This USB TTL converter by Delock is due to its wide temperature range most suitable for industrial applications. It supports virtual COM ports and enables optional a direct access to the interface. The converter is multifunctional compatible to the standard systems Windows, Linux and MAC. It is suitable for Embedded systems, control systems, Field Programmable Gate Array, MCUs, dongles etc.



Numer artykułu 83785

EAN: 4043619837854

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Connector: USB 2.0 type A male > TTL 6 pin pin header
- Pin assignment:
 1. GND
 2. CTS
 3. VCC
 4. TXD
 5. RXD
 6. RTS
- Chipset: FTDI 232RL
- Cable gauge: 26 AWG
- Temperature range: -20 °C to +80 °C
- No-load current: 70 uA
- Converter: 5 V / 15 mA (VCC, GND)
- Compatible to UHCI / OHCI / EHCI controller
- LVTTTL 3,3 V (data) / 4 mA or HighLevel 12 mA
- Data transfer rate up to 3 Mbps
- Databit: 7 or 8
- Stopbits: 1 or 2
- Parity: none, space, even, odd, mark
- Flow control: software XON / XOFF or hardware RTS / CTS
- FIFO: 128 Byte - RX
256 Byte - TX
- VCC = 5 V

- Cable length: ca. 1.80 m


Wymagania systemowe

- Linux Kernel 2.6 or above
- Mac OS 10.5 or above
- Windows CE 4.2/5.0/6.0
- Windows XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC or laptop with a free USB Type-A port

Zawartość opakowania

- USB TTL cable
- Driver CD
- User manual

Zdjęcia



Ogólne

Funkcja :	Plug & Play
Specyfikacja:	TTL/CMOS
Obsługiwany system operacyjny:	Linux Kernel 2.6 lub nowszy Mac OS 10.5 lub nowszy Mac OS 10.6 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Interfejs

Złącze 1:	1 x USB 2.0 Typ-A męski
Złącze 2:	1 x 6 pin pin header pitch: 2.54 mm

Właściwości techniczne

Chipset:	FTDI 232R
Szybkość transmisji danych:	300 bps - 3 Mbps
FIFO:	128 byte 256 Byte
Temperatura robocza:	-20 °C ~ 80 °C
Zasilanie napięciem:	VCC = 5 V

Właściwości fizyczne

Długość kabla:	1,8 m
Średnica kabla:	26 AWG
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de