

3-portowy koncentrator USB 10 Gbps z czytnikiem kart SD i Micro SD ze złączem USB Type-C™ Kabel o długości 60 cm i przełącznik dla każdego portu

Opis

Hub USB Delocka w obudowie metalowej może być podłączony do komputera, laptopa bądź urządzenia mobilnego przez interfejs USB Type-C™. Rozszerza system o 3 portów USB Typ-A. Do konwertera można przyłączyć różne urządzenia USB takie jak pamięć flash, czytnik kart, obudowa zewnętrzna itp. Każdy port może być indywidualnie włączany i wyłączany przez switch.



Zintegrowany czytnik kart

Ponadto hub ze zintegrowanym czytnikiem kart rozszerza PC lub laptopa o łącze SD, slot Micro SD.

Obs?uguje USB 10 Gbps

Prędkość przesyłu do poziomu można osiągnąć 10 Gbps

Numer artykułu 64234

EAN: 4043619642342

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Wytrwa?y ma?y pomocnik

Dzięki małym rozmiarom i mocnej obudowie, hub Delock doskonale sprawdza się w podróży. Można go zwyczajnie zapakować do torby razem z laptopem lub tabletem i korzystać gdy potrzeba.

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ męski
 - 3 x USB 10 Gbps Typ-A żeński
 - 1 x gniazdo SD
 - 1 x gniazdo Micro SD
 - 1 x gniazdo zasilania 5 V (DC)
- Chipset: VIA VL822
- Szybkość transmisji danych do 10 Gbps
- 3 x Wskaźnik LED
- 3 x Przełącznik
- Mocna obudowa metalowa
- Wymiary (DxSxW): ok. 98 x 39 x 22 mm
- Długość kabla: ok. 60 cm
- Kolor: czarny

- Plug & Play

Specyfikacje źródła zasilania

- Typ zasilacza: zasilacz sieciowy z wtyczką Euro
- Identyfikator modelu: ABT020050BEU
- Napięcie wejściowe: 100 - 240 V
- Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego: 50 / 60 Hz
- Prąd wejściowy: 0,5 A
- Napięcie wyjściowe / Prąd wyjściowy / Moc wyjściowa: 5,0 V / 2,0 A / 10,0 W
- Średnia sprawność podczas pracy: 79,4 %
- Zużycie energii w stanie bez obciążenia: 0,06 W
- Długość kabla zasilającego: ok. 0,5 m
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
 - wewnątrz: $\varnothing$ ok. 1,35 mm
 - na zewnątrz: $\varnothing$ ok. 3,5 mm
 - Długość: ok. 7 mm

Wymagania systemowe

- Android 11.0 lub nowszy
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 lub nowszy
- Mac OS 12.4 lub nowszy
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4. generacja) lub nowszy
- iPad Pro (3. generacja) lub nowszy
- Surface Pro 7
- Urządzenie z wolnym portem USB Type-C™ lub bądź z wolnym złączem Thunderbolt™ 3 lub
- Urządzenie z wolnym portem USB4™ bądź z wolnym złączem Thunderbolt™ 4

Zawartość opakowania

- Hub USB 10 Gbps
- Zewnętrzny zasilacz
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Ogólne

Funkcja :	Plug & Play
Obsługiwany system operacyjny:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Android 11.0 or above Linux Kernel 5.15 or above
Wskaźnik LED:	3 x

Interfejs

Złącze 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ męski
Złącze 2:	3 x USB 10 Gbps Typ-A żeński
Złącze 3:	1 x gniazdo prądu stałego
Złącze 4:	1 x gniazdo Micro SD
Złącze 5:	1 x gniazdo SD

Właściwości techniczne

Chipset:	VIA VL822
Szybkość transmisji danych:	10 Gbps

Właściwości fizyczne

Materiał:	metal
Długość:	98 mm
Szerokość:	39 mm
Wysokość:	22 mm

Kolor:	czarny
--------	--------

Zasilacz

Typ zasilania:	Specyfikacje źródła zasilania Euro wall power supply
Identyfikator modelu:	Specyfikacje źródła zasilania ABT020050BEU
Napięcie wejściowe:	Specyfikacje źródła zasilania 100 - 240 V
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego:	Specyfikacje źródła zasilania 50 / 60 Hz
Prąd wejściowy:	Specyfikacje źródła zasilania 0,5 A
Napięcie wyjściowe / Prąd wyjściowy / Moc wyjściowa:	Specyfikacje źródła zasilania 5,0 V / 2,0 A / 10,0 W
Średnia sprawność podczas pracy:	Specyfikacje źródła zasilania 79,4 %
Zużycie energii w stanie bez obciążenia:	Specyfikacje źródła zasilania 0,06 W
Złącze zasilania:	Specyfikacje źródła zasilania DC wtyk męski 3,5 mm x 1,35 mm Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
Długość kabla zasilającego:	Specyfikacje źródła zasilania 0,5 m

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de