

NBC-USB3.0-UCM/2,0-PVC/UCM - Kabel USB



1333213

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1333213>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel USB, rodzaj: USB-C, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 2 m, liczba biegunów: 24, 5 Gb/s, wyprowadzenie kabla: proste, USB 3.2 Gen. 1

Korzyści

- Przesyłanie danych z dużą prędkością do 5 Gb/s
- Minimalna ilość miejsca dzięki złączu USB typu C
- Niezawodna transmisja danych dzięki 100-procentowej kontroli

Dane handlowe

Numer artykułu	1333213
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNDBB
Klucz produktu	ABNDBB
GTIN	4063151631062
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	103,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	103,1 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	CN

NBC-USB3.0-UCM/2,0-PVC/UCM - Kabel USB



1333213

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1333213>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel danych, konfekcjonowany
Konstrukcja	USB-C
Rodzaj czujnika	USB 3.2 Gen. 1
Liczba biegunów	24
wygląd wtyku	USB-C
Ekranowany	tak
Wyprowadzenie kabla	proste

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	00
-----------------	----

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	I
Stopień zabrudzenia	2

Interfejsy

Szybkość transmisji	5 GBit/s
---------------------	----------

Parametry elektryczne

prąd obliczeniowy	5 A
Rezystancja izolacji	10 MΩ
Napięcie probiercze	300 V AC
	300 V AC
Napięcie pomiarowe żyła/żyła	300 V AC
Napięcie pomiarowe żyła/ekran	300,00 V AC
Rezystancja przejścia	< 40 mΩ
właściwości transmisyjne (kategoria)	USB 3.2 Gen 1
Prędkość transmisji	5 GBit/s

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	> 10000
siła wtykania na styk sygnałowy	< 20,00 N
siła wyciągania na styk sygnałowy	< 8 N
Cykle gięcia maksymalnie	100
Najmniejszy promień gięcia	3,7xD

Dane materiału

Kolor części obudowy	czarny
plaszcz zewnętrzny, materiał	PCW
Materiał przewodu	Cu

NBC-USB3.0-UCM/2,0-PVC/UCM - Kabel USB



1333213

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1333213>

Wymiary

Szerokość	12,3 mm
Wysokość	8,8 mm
Długość	40,65 mm

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste USB typ C
Ekranowany	tak
Liczba cykli wtykania	10000
Rezystancja izolacji	10 MΩ
Kategoria przepięciowa	I
Stopień zabrudzenia	2
Stopień ochrony	IP20

Przyłącze 2

Konstrukcja	Wtyki proste USB typ C
Ekranowany	tak
Liczba cykli wtykania	10000
Rezystancja izolacji	10 MΩ
Stopień zabrudzenia	2
Stopień ochrony	IP20

Kabel/przewód

Długość przewodów	2,00 m
-------------------	--------

PVC USB 3.0 czarny [USB]

Ekranowany	tak
Typ przewodu	PVC USB 3.0 czarny
typ przewodu (oznaczenie skrócone)	USB
Zewnętrzna średnica przewodu	5,00 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PCW
plaszcz zewnętrzny, kolor	czarny
Ekranowanie	Folia laminowana aluminium

Warunki środowiskowe i żywotność

Specyfikacja pomiarowa

Obciążenie niską temperaturą	-40 °C/96 h
Obciążenie wysoką temperaturą	85 °C/96 h
Obciążenie korozyjne	Salt spray test UL364-26
Rezystancja izolacji sąsiednich styków	10 MΩ

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

NBC-USB3.0-UCM/2,0-PVC/UCM - Kabel USB



1333213

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1333213>

Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C

NBC-USB3.0-UCM/2,0-PVC/UCM - Kabel USB



1333213

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1333213>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27061801
ECLASS-12.0	27061801
ECLASS-13.0	27060308

ETIM

ETIM 9.0	EC001262
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

NBC-USB3.0-UCM/2,0-PVC/UCM - Kabel USB



1333213

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1333213>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl