




Wielofunkcyjny wyświetlacz do monitorowania standardowych sygnałów analogowych

DISPLAY/AX460/IO-Link/AC/DC



Cechy produktu		
Interfejs komunikacyjny		IO-Link
Wymiary	[mm]	48 x 112 x 116
Aplikacja		
Aplikacja		wyświetlanie i monitorowanie sygnałów analogowych; na przykład czujniki ciśnienia, czujniki temperatury lub czujniki przepływu
Dane elektryczne		
Częstotliwość AC	[Hz]	50...60
Napięcie zasilania	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
Pobór prądu	[mA]	100
Moc pobierana	[W]	3
Wejścia / wyjścia		
Liczba wejść i wyjść		Liczba wejść analogowych: 2; Liczba wyjść binarnych: 4
Wejścia		
Liczba wejść analogowych		2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Wejście analogowe (prądowe)	[mA]	0...20
Wejścia analogowe (napięciowe)	[V]	-10...10
Rozdzielczość wejścia analogowego		16 bit
Precyzyjne wejście analogowe	[%]	0,1
Wyjścia		
Liczba wyjść binarnych		4
Maks. prąd obciążenia na wyjście	[mA]	200
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak
Interfejsy		
Interfejs komunikacyjny		IO-Link



Wielofunkcyjny wyświetlacz do monitorowania
standardowych sygnałów analogowych

DISPLAY/AX460/IO-Link/AC/DC

Typ transmisji	COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link Revision	1.1
Wymagany typ portu mastera	A
Min.czas cyklu procesu [ms]	3

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-20...60
Temperatura składowania [°C]	-25...70
Ochrona	IP 65
Stopień ochrony zacisków	IP 20

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Dane mechaniczne

Waga [g]	369
Typ montażu	wycięcie panelu: 91 x 43 mm
Wymiary [mm]	48 x 112 x 116
Materiał	Noryl UL94-V-0

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Kolorowy wyświetlacz	wyświetlacz LCD, Ekran dotykowy
-------------	----------------------	---------------------------------

Połączenie elektryczne

zaciski śrubowe:

Podłączenie

