

Kabel koncentryczny USB Type-C™ na DisplayPort (DP Alt Mode) 4K 60 Hz z powłoką w oplocie 1 m

Opis

Kabel Delock pozwala na podłączenie monitora DisplayPort do urządzenia z USB-C™ lub ortem Thunderbolt™ 3, takiego jak MacBook lub Chromebook. Interfejs obsługuje tryb DisplayPort Alternate Mode. Kabel koncentryczny jest elastyczny i łatwy w użyciu ze względu na mały przekrój.



Numer artykułu 81701

EAN: 4043619817016

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB Type-C™ męski
 - 1 x DisplayPort męski
- Chipset: VIA VL103
- Specyfikacja DisplayPort 1.2
- Kierunek transmisji sygnału: wejście USB Type-C™ > wyjście DisplayPort
- Rodzaj kabla: 36 AWG
- Typ kabla: koncentryczny
- Średnica kabla: ok. 3,5 mm
- Z plecioną osłoną
- Potrójnie ekranowany przewód
- Połączane styki
- Transfer sygnałów audio i video
- Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 60 Hz
(w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Transfer sygnałów audio i video
- Obsługuje wyświetlanie 3D
- Obsługa HDCP 1.4
- USB Bus power
- Plug & Play
- Kolor: czarny
- Długość ze złączami: ok. 1 m

Zawartość opakowania

- Kabel USB-C™ do DisplayPort

Zdjęcia



Ogólne

Specyfikacja:	DisplayPort 1.2 HDCP 1.4
---------------	-----------------------------

Interfejs

Złącze 1:	1 x USB Type-C™ męski
Złącze 2:	1 x DisplayPort męski

Właściwości techniczne

Chipset:	VIA VL103
Maksymalna rozdzielczość ekranu:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Właściwości fizyczne

Kategoria kabla:	koncentryczny
Długość kabla ze złączem:	1 m
Wykończenie pinów:	pozlacane
Średnica kabla:	36 AWG 3,5 mm
Tarcza:	triple
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de