

PDM-9-11

Przeciągacz do montażu dławnic membranowych i przepustów gumowych

Opis i zastosowanie

Przeciągacz PDM-9-11 służy do osadzania okrągłych dławnic membranowych i przepustów gumowych w otworach montażowych o średnicy od 9 mm do 11 mm. Umożliwia montaż okrągłych dławnic i przepustów o różnych kształtach, wykonanych z materiałów o różnej twardości.

Przeciągacz wykonany jest ze specjalnie wyprofilowanych elementów sprężystych, które pozwalają na łatwe osadzenie elementu w otworze montażowym bez jego uszkodzenia.

Główne cechy


- wielokrotnie skraca czas montażu
- zmniejsza obciążenie palców i nadgarstków
- montaż bez uszkodzenia obsadzanego elementu
- dla dławnic z materiałów o różnej twardości



Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Typ	PDM-9-11
Zakres średnic otworów montażowych	9-11 mm
Waga bez opakowania	6 g
Waga z opakowaniem	45 g
Wymiary przeciągacza (Ø × h)	19 mm × 59 mm
Wymiary opakowania	96 mm × 85 mm × 43 mm
Numer GTIN	5908130415105

Dane techniczne mają charakter informacyjny.



1. Umieszczamy przeciągacz w otworze montażowym.
2. Przeciągamy lekko przyrząd, aby dopasować średnicę elementów sprężystych do średnicy osadzanej dławnicy.
3. Umieszczamy dławnicę na właściwym miejscu przyrządu.
4. Przeciągamy przyrząd w kierunku oznaczonym strzałką aż do osadzenia dławnicy w otworze.
5. Moment osadzenia dławnicy.
6. Zwolnienie i usunięcie przyrządu.

* na podstawie przykładowej wersji przeciągacza

Data publikacji: 11.07.2026