


# Przewody spiralne w powłoce PUR

czarne



## Dane techniczne

- **Zakres temperatur**  
elastycznie -25°C do +70°C
- **Napięcie nominalne**  
H05BQ-F 300/500 V (do 1 mm<sup>2</sup>)  
H07BQ-F 450/750 V (od 1,5 mm<sup>2</sup>)
- **Napięcie testu** 2000/2500 V
- **Stosunek rozciągłości** 1:4
- **Końcowe odcinki proste** 200/200

## Budowa

- żyła miedziana, linka skręcana wg DIN VDE 0295 kl. 5
- izolacja żył z EPDM
- dopuszczenie VDE
- opona zewnętrzna PUR
- kolor czarny

## Uwagi

- rozmiary AWG podane są w przybliżeniu, a dokładny przekrój podany jest w mm<sup>2</sup>
- dostępne również w wersji osiowej
- w ofercie także odcinki o długości spirali przed rozciągnięciem max. do 5 m

## Zastosowanie

Konstrukcja maszyn, narzędzi elektrycznych, przemysł budowlany i elektronika.

| Nr kat. czarny | liczba żył x przekrój [mm <sup>2</sup> ] | Długość spirali nierozciągniętej mm | Średnica przewodu mm | Średnica zewnętrzna spirali mm | Waga Cu kg/1000 szt. | Nr AWG |
|----------------|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|--------|
| 86303          | 2 x 0,75                                 | 500                                 | 6,5                  | 23,0                           | 77,8                 | 18     |
| 86306          | 2 x 0,75                                 | 1000                                | 6,5                  | 23,0                           | 149,8                | 18     |
| 86308          | 2 x 0,75                                 | 1400                                | 6,5                  | 23,0                           | 207,4                | 18     |
| 86311          | 2 x 0,75                                 | 2000                                | 6,5                  | 23,0                           | 293,8                | 18     |
| 86315          | 2 x 0,75                                 | 3000                                | 6,5                  | 23,0                           | 437,8                | 18     |
| 86319          | 3 G 0,75                                 | 500                                 | 7,1                  | 25,2                           | 116,7                | 18     |
| 86322          | 3 G 0,75                                 | 1000                                | 7,1                  | 25,2                           | 224,7                | 18     |
| 86324          | 3 G 0,75                                 | 1400                                | 7,1                  | 25,2                           | 311,1                | 18     |
| 86327          | 3 G 0,75                                 | 2000                                | 7,1                  | 25,2                           | 440,6                | 18     |
| 86331          | 3 G 0,75                                 | 3000                                | 7,1                  | 25,2                           | 656,6                | 18     |
| 86335          | 4 G 0,75                                 | 500                                 | 7,9                  | 28,8                           | 156,6                | 18     |
| 86338          | 4 G 0,75                                 | 1000                                | 7,9                  | 28,8                           | 301,6                | 18     |
| 86340          | 4 G 0,75                                 | 1400                                | 7,9                  | 28,8                           | 417,6                | 18     |
| 86343          | 4 G 0,75                                 | 2000                                | 7,9                  | 28,8                           | 591,6                | 18     |
| 86347          | 4 G 0,75                                 | 3000                                | 7,9                  | 28,8                           | 881,6                | 18     |
| 86351          | 5 G 0,75                                 | 500                                 | 8,6                  | 31,2                           | 194,4                | 18     |
| 86354          | 5 G 0,75                                 | 1000                                | 8,6                  | 31,2                           | 374,4                | 18     |
| 86356          | 5 G 0,75                                 | 1400                                | 8,6                  | 31,2                           | 518,4                | 18     |
| 86359          | 5 G 0,75                                 | 2000                                | 8,6                  | 31,2                           | 734,4                | 18     |
| 86363          | 5 G 0,75                                 | 3000                                | 8,6                  | 31,2                           | 1094,4               | 18     |
| 86367          | 2 x 1,0                                  | 500                                 | 6,8                  | 24,6                           | 103,7                | 17     |
| 86370          | 2 x 1,0                                  | 1000                                | 6,8                  | 24,6                           | 199,7                | 17     |
| 86372          | 2 x 1,0                                  | 1400                                | 6,8                  | 24,6                           | 276,5                | 17     |
| 86375          | 2 x 1,0                                  | 2000                                | 6,8                  | 24,6                           | 391,7                | 17     |
| 86379          | 2 x 1,0                                  | 3000                                | 6,8                  | 24,6                           | 583,7                | 17     |
| 84903          | 3G 1,0                                   | 500                                 | 7,2                  | 26,4                           | 156,6                | 17     |
| 84906          | 3G 1,0                                   | 1000                                | 7,2                  | 26,4                           | 301,6                | 17     |
| 84908          | 3G 1,0                                   | 1400                                | 7,2                  | 26,4                           | 417,6                | 17     |
| 84911          | 3G 1,0                                   | 2000                                | 7,2                  | 26,4                           | 591,6                | 17     |
| 84915          | 3G 1,0                                   | 3000                                | 7,2                  | 26,4                           | 881,6                | 17     |
| 86383          | 4G 1,0                                   | 500                                 | 7,8                  | 28,6                           | 207,4                | 17     |
| 86386          | 4G 1,0                                   | 1000                                | 7,8                  | 28,6                           | 399,4                | 17     |
| 86388          | 4G 1,0                                   | 1400                                | 7,8                  | 28,6                           | 553,0                | 17     |
| 86391          | 4G 1,0                                   | 2000                                | 7,8                  | 28,6                           | 783,4                | 17     |
| 86395          | 4G 1,0                                   | 3000                                | 7,8                  | 28,6                           | 1167,4               | 17     |
| 86399          | 5G 1,0                                   | 500                                 | 9,0                  | 32,0                           | 259,2                | 17     |
| 86402          | 5G 1,0                                   | 1000                                | 9,0                  | 32,0                           | 499,2                | 17     |
| 86404          | 5G 1,0                                   | 1400                                | 9,0                  | 32,0                           | 691,2                | 17     |

kontynuacja ►

# Przewody spiralne w powłoce PUR

czarne

| Nr kat.<br>czarny | liczba żyły<br>x przekrój [mm²] | Długość spirali<br>nierozciągniętej<br>mm | Średnica<br>przewodu<br>mm | Średnica<br>zewnątrzna spirali<br>mm | Waga<br>Cu<br>kg/1000 szt. | Nr<br>AWG |
|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------|
| 86407             | 5 G 1,0                         | 2000                                      | 9,0                        | 32,0                                 | 979,2                      | 17        |
| 86411             | 5 G 1,0                         | 3000                                      | 9,0                        | 32,0                                 | 1459,2                     | 17        |
| 86415             | 7 G 1,0                         | 500                                       | 11,1                       | 39,0                                 | 361,8                      | 17        |
| 86418             | 7 G 1,0                         | 1000                                      | 11,1                       | 39,0                                 | 696,8                      | 17        |
| 86420             | 7 G 1,0                         | 1400                                      | 11,1                       | 39,0                                 | 964,8                      | 17        |
| 86423             | 7 G 1,0                         | 2000                                      | 11,1                       | 39,0                                 | 1366,8                     | 17        |
| 86427             | 7 G 1,0                         | 3000                                      | 11,1                       | 39,0                                 | 2036,8                     | 17        |
| 86463             | 2 x 1,5                         | 500                                       | 8,5                        | 30,0                                 | 156,6                      | 16        |
| 86466             | 2 x 1,5                         | 1000                                      | 8,5                        | 30,0                                 | 301,6                      | 16        |
| 86468             | 2 x 1,5                         | 1400                                      | 8,5                        | 30,0                                 | 417,6                      | 16        |
| 86471             | 2 x 1,5                         | 2000                                      | 8,5                        | 30,0                                 | 591,6                      | 16        |
| 86475             | 2 x 1,5                         | 3000                                      | 8,5                        | 30,0                                 | 881,6                      | 16        |
| 84919             | 3 G 1,5                         | 500                                       | 8,9                        | 32,8                                 | 232,2                      | 16        |
| 84922             | 3 G 1,5                         | 1000                                      | 8,9                        | 32,8                                 | 447,2                      | 16        |
| 84924             | 3 G 1,5                         | 1400                                      | 8,9                        | 32,8                                 | 619,2                      | 16        |
| 84927             | 3 G 1,5                         | 2000                                      | 8,9                        | 32,8                                 | 877,2                      | 16        |
| 84931             | 3 G 1,5                         | 3000                                      | 8,9                        | 32,8                                 | 1307,2                     | 16        |
| 84951             | 5 G 1,5                         | 500                                       | 10,9                       | 38,8                                 | 388,8                      | 16        |
| 84954             | 5 G 1,5                         | 1000                                      | 10,9                       | 38,8                                 | 748,8                      | 16        |
| 84956             | 5 G 1,5                         | 1400                                      | 10,9                       | 38,8                                 | 1036,8                     | 16        |
| 84959             | 5 G 1,5                         | 2000                                      | 10,9                       | 38,8                                 | 1468,8                     | 16        |
| 84963             | 5 G 1,5                         | 3000                                      | 10,9                       | 38,8                                 | 2188,8                     | 16        |
| 84967             | 7 G 1,5                         | 500                                       | 12,2                       | 46,4                                 | 545,4                      | 16        |
| 84970             | 7 G 1,5                         | 1000                                      | 12,2                       | 46,4                                 | 1050,4                     | 16        |
| 84972             | 7 G 1,5                         | 1400                                      | 12,2                       | 46,4                                 | 1454,1                     | 16        |
| 84975             | 7 G 1,5                         | 2000                                      | 12,2                       | 46,4                                 | 2060,4                     | 16        |
| 84979             | 7 G 1,5                         | 3000                                      | 12,2                       | 46,4                                 | 3070,4                     | 16        |
| 86479             | 3 G 2,5                         | 500                                       | 10,6                       | 38,2                                 | 388,8                      | 14        |
| 86482             | 3 G 2,5                         | 1000                                      | 10,6                       | 38,2                                 | 748,8                      | 14        |
| 86484             | 3 G 2,5                         | 1400                                      | 10,6                       | 38,2                                 | 1036,8                     | 14        |
| 86487             | 3 G 2,5                         | 2000                                      | 10,6                       | 38,2                                 | 1468,8                     | 14        |
| 86491             | 3 G 2,5                         | 3000                                      | 10,6                       | 38,2                                 | 2188,8                     | 14        |

Wymiary oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.