


ETHERLINE® LAN 500 Cat.6A

Kabel LAN kategorii 6A, klasa EA– sprawdzony do 500 MHz

Kabel LAN kategorii 6A, klasa EA– sprawdzony do 500 MHz

Info

CPR: informacje pod adresem www.lapppoland.pl



Niepodtrzymywanie płomieni



Bezhalogenowe



Sygnały zakłócające

Korzyści

Kable LAN do strukturalnego okablowania budynków zgodnie z EN 50173 i ISO/IEC 11801

Zakres zastosowania

W miejscach, w których występuje bardzo duża gęstość połączeń z terminalami

Do okablowania biur, budynków administracyjnych i laboratoriów w obszarze trzecim (okablowanie poziome).

Długość przewodu strukturalnego w obszarze trzecim (powierzchnie poziome, podłogi) nie powinna przekraczać 100 m zgodnie z ISO/IEC 11801 i standardami EN 50173 (90 m w korytach kablowych + 10 m w miejscach pracy)

Cechy produktu

Transmisja danych cyfrowych i analogowych

IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T, 10GBase-T IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM

Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2

Normy i aprobaty

Kable LAN kat. 6 firmy Lapp Kabel przeznaczone do "strukturalnych systemów okablowania" są zgodne z wymogami EIA/TIA-568 i TSB36, jak również ISO/IEC 11801 i EN 50173 (klasa E – połączenie trwałe)

Budowa produktu

Żyłka jednodrutowa 4x2xAWG23/1

Ostania aktualizacja (12.03.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lapppoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16

ETHERLINE® LAN 500 Cat.6A

S/FTP: ekran ogólny z plecionki z drucików miedzianych i pary ekranowane laminowaną folią aluminiową
F/UTP: ekran ogólny z folii aluminiowej, 2 żyły skręcone w parę, 4 pary skręcone w wiązkę, centralny krzyż rozdzielający
F/FTP: ekran ogólny i ekran par żył z laminowanej folii aluminiowej
Płaszcz zewnętrzny w wersji z PVC (szary RAL 7035) lub LSZH (pomarańczowy RAL 2003)

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000830 Opis klasy ETIM 5.0: Przewody do transmisji danych
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000830 ETIM 6.0 Class-Description: kabel danych
Minimalny promień gięcia:	Podczas montażu: 8 x średnica zewnętrzna Połączenia nieruchome: 4 x średnica zewnętrzna
Impedancja falowa:	100 $\Omega \pm 15\%$
Zakres temperatury:	Podczas montażu: 0°C do +50°C Połączenie stałe: Od -20°C do +60°C

Wskazówka

Rodzaj opakowania: bęben

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

ETHERLINE® LAN 500 Cat.6A

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Liczba par i rozmiar AWG żyły	Średnica żył w mm	Średnica zewnętrzna mm	Kolor	J_1NVGW	Waga [kg/km]
PVC							
2170960	ETHERLINE® LAN Cat.6A S/FTP 4x2xAWG23	4 x 2 x AWG23/1	1,28	7.3	szary	24	52
LSZH							
2170962	ETHERLINE® LAN Cat.6A F/FTP 4x2xAWG23 LSZH	4 x 2 x AWG23/1	1,28	7.3	pomarańczowy	22	54
2170963	ETHERLINE® LAN Cat.6A F/UTP 4x2xAWG23 LSZH	4 x 2 x AWG23/1	1,09	7.4	pomarańczowy	24	56

ETHERLINE® LAN 500 Cat.6A