

Adapter USB 2.0 Typ-A > 2 x złącze szeregowo DB9 RS-232

Opis

Adapter USB Typ-A do portu szeregowego firmy Delock zapewnia dwa interfejsy RS-232 DB9 dla drukarek, przyrządów pomiarowych, sterowników, urządzeń IoT itp.



1.5 m

Numer artykułu 63466

EAN: 4043619634668

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB 2.0 Typ-A męski
 - 2 x szeregowo RS-232 DB9 męskie
- Chipset: FTDI FT232
- Port szeregowo męski, ze śrubkami
- Szybkość transmisji danych do 921,6 Kbps
- Obsługuje: UHCI / OHCI / EHCI
- Obsługuje zdalne wybudzenie i zarządzanie zasilaniem
- Długość kabla ze złączem: ok. 1,5 m


Wymagania systemowe

- Linux Kernel 2.6.x lub nowszy
- Mac OS 10.9 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

Zawartość opakowania

- Adapter USB 2.0 do 2 x COM port
- Sterowniki na CD
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Ogólne

Funkcja :	Plug & Play Remote Wake-Up
Specyfikacja:	RS-232 (EIA / TIA) USB 2.0
Obsługiwany system operacyjny:	Linux Kernel 2.6 lub nowszy Mac OS 10.9 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Wskaźnik LED:	zasilanie i aktywność

Interfejs

Złącze 1:	1 x USB 2.0 Typ-A męski
Złącze 2:	2 x szeregowo RS-232 DB9 męskie

Właściwości techniczne

Chipset:	FTDI FT232RL
Szybkość transmisji danych:	1 Mbps
FIFO:	2 x 256 Byte receive 2 x 128 byte transmit
Transmisja danych:	asynchronous full duplex

Właściwości fizyczne

Kolor złącza:	żółty zielony
Materiał obudowy:	Plastik

Typ przewodu:	USB AWM Style 2725
Kolor przewodu:	czarny
Długość kabla ze złączem:	1,5 m
Średnica kabla:	linia danych 26 AWG linia zasilania 24 AWG
Typ śrubek:	#4-40 UNC

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de