




Rura termokurczliwa 2:1

TL27 - bezhalogenowa

Niska temperatura obkurczania skraca czas aplikacji. Jest wykorzystywana do zabezpieczania części wrażliwych na ciepło i uszkodzenia mechaniczne, a także ze względów estetycznych.

Właściwości

- Bardzo niska temperatura obkurczania
- Duże tempo obkurczania
- Bezhalogenowe



TL27 jest przeznaczona do obkurczania na elementach wrażliwych na temperaturę.

MATERIAŁ	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Stopień skurczu	2:1
Temperatura pracy	-55 °C do +135 °C
Min. temp. obkurczania	+90 °C
Skurcz wzdłużny	+5%/-15%
Wytrzymałość elektryczna	>20 kV/mm
Palność materiału	FMVSS-302

HF ✓

RoHS ✓



Rura termokurczliwa o skurczu 2:1

TYP	Śred. przed skurczem (D)	Śred. po max skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Ilość w rolce	Kolor	Nr art.
TL27-1.2/0.6	1,2	0,6	0,31	500 m	Czarny (BK)	302-20120
TL27-1.6/0.8	1,6	0,8	0,33	500 m	Czarny (BK)	302-20160
TL27-2.4/1.2	2,4	1,2	0,36	500 m	Czarny (BK)	302-30240
TL27-3.2/1.6	3,2	1,6	0,39	300 m	Czarny (BK)	302-30320
TL27-4.8/2.4	4,8	2,4	0,42	150 m	Czarny (BK)	302-30480
TL27-6.4/3.2	6,4	3,2	0,45	100 m	Czarny (BK)	302-30640
TL27-9.5/4.8	9,5	4,8	0,48	100 m	Czarny (BK)	302-30950
TL27-12.7/6.4	12,7	6,4	0,52	100 m	Czarny (BK)	302-21270
TL27-19.1/9.5	19,1	9,5	0,58	100 m	Czarny (BK)	302-31900
TL27-25.4/12.7	25,4	12,7	0,67	100 m	Czarny (BK)	302-32540
TL27-38.1/19.1	38,1	19,1	0,76	100 m	Czarny (BK)	302-23810
TL27-50.8/25.4	50,8	25,4	0,85	100 m	Czarny (BK)	302-25080

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.