

# RAD-PIG-RSMA/N-3 - Kabel koncentryczny



2903266

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903266>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Kabel antenowy, średnica zewnętrzna: 5 mm, żyła wewnętrzna: sztywna, tłumienie: 1,2 / 2,0 / 3,0 dB przy 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, złącza: N (męskie) -> RSMA (męskie), długość kabla: 3 m, dostępny ulepszony technicznie, bezołowiowy następca artykułu: nr art. 1340136



Rysunek przedstawia wariant produktu

## Opis produktu

Koncentryczny kabel adaptera anteny, N (męski) -> RSMA (męski), 50  $\Omega$ , 3,0 m

## Korzyści

- Niska tłumienność
- Odporność na promieniowanie UV
- Do stosowania na zewnątrz pomieszczeń

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 2903266       |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.        |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.        |
| Klucz sprzedaży                     | DNC6A3        |
| Klucz produktu                      | DNC6A3        |
| GTIN                                | 4046356743464 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 162,6 g       |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 147,8 g       |
| Numer taryfy celnej                 | 85442000      |
| Kraj pochodzenia                    | US            |

# RAD-PIG-RSMA/N-3 - Kabel koncentryczny



2903266

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903266>

## Dane techniczne

### Wskazówki

Wskazówka dotycząca zastosowania

Wskazówka dotycząca zastosowania

Wyłącznie do użytku przemysłowego

### Właściwości produktu

Typ produktu

Kabel koncentryczny

### Parametry elektryczne

Zakres częstotliwości

0,3 GHz ... 6 GHz

Impedancja

50  $\Omega$

### Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza

RSMA(m)

Rodzaj przyłącza

N(m)

### Dane materiału

plaszcz zewnętrzny, materiał

PE

### Kabel/przewód

Długość przewodów

3 m

Typ przewodu

195

Zewnętrzna średnica przewodu

4,95 mm

plaszcz zewnętrzny, materiał

PE

plaszcz zewnętrzny, kolor

czarny

Promień gięcia długotrwale

12,70 mm

868 / 900 MHz

1,2 dB

2,4 GHz

2 dB

### Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)

-40 °C ... 85 °C

### Dopuszczenia

CE

Certyfikat

Zgodność z CE

# RAD-PIG-RSMA/N-3 - Kabel koncentryczny

2903266

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903266>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27060310 |
| ECLASS-15.0 | 27060310 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001682 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

# RAD-PIG-RSMA/N-3 - Kabel koncentryczny



2903266

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903266>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS      | Tak  |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                        | Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana. |

### EU REACH SVHC

|                                                             |                                      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead(nr CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP                                                        | 34866954-2322-42de-8a61-2cf4eff75b2c |

Phoenix Contact 2026 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)