


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-A-A-R4/1,5



Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Aplikacja

Duża odporność na temperaturę; Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OKF; OUF; OOF

OKF

Zasięg działania

[mm]

36

OOF

Zasięg działania

[mm]

180

OUF

Zasięg działania

[mm]

36

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...290

Dane mechaniczne

Waga

[g]

72

Wersja głowicy czujnikowej

kątowy

Średnica głowicy pomiarowej

[mm]

4

Długość głowicy

[mm]

10

Długość

[mm]

1500



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-A-A-R4/1,5

Minimalny promień zgięcia [mm]	20; (przy okablowaniu nieruchomym)
Układu światłowodu	
Materiał	Adapter: ABS
Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	aluminium
Akcesoria	
Dostarczane elementy	Obejma montażowa; E10221
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.