


DP4402



Generator impulsów

PULSE EXTENDER/IP69K



- 1 LED I
- 2 Power
- 3 LED II



Cechy produktu	
Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna)
Interfejs komunikacyjny	IO-Link
Wymiary [mm]	63 x 30 x 24,5
Aplikacja	
Aplikacja	ustawiane opóźnienie załączenia i wyłączenia dla sygnałów przełączających; do stosowania w środowiskach wilgotnych; zastosowanie wewnątrz pomieszczeń
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania [V]	18...30 DC; ((w środowiskach wilgotnych: 18...28 V) zgodnie z SELV/PELV)
Napięcie znamionowe DC [V]	24
Pobór prądu [mA]	< 380
Maks. całkowity prąd obciążenia [A]	0,2
Wejścia / wyjścia	
Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 2; Liczba wyjść binarnych: 2
Wejścia	
Liczba wejść binarnych	2; (IEC61131-2)
Graniczna obciążalność prądowa wejścia [mA]	200
Wyjścia	
Wykonanie elektryczne	PNP
Liczba wyjść binarnych	2
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna)
Zabezpieczenie przed zwarciami	tak

DP4402



Generator impulsów

PULSE EXTENDER/IP69K


Zakres pomiaru / nastaw		
Częstotliwość próbkowania	[Hz]	< 2000
Interfejsy		
Interfejs komunikacyjny	IO-Link	
Typ użycia	nastawa parametru	
Typ transmisji	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
Norma SDCI	IEC 61131-9	
SIO tryb	tak	
Wymagany typ portu mastera	A	
Ilość danych binarnych	2	
Obsługiwane DeviceID	Typ działania	DeviceID
	default	1168
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...60
Uwaga dot. temperatury otoczenia	2000 m:	-25...60 °C
	3000 m:	-25...53 °C
	4000 m:	-25...51 °C
Temperatura składowania	[°C]	-25...70
Maks. wilgotność względna powietrza	[%]	90; (zmniejsza się liniowo do 50 % (40 °C) bez kondensacji)
Maks. wysokość nad poziomem morza	[m]	4000
Ochrona	IP 67; IP 69K	
Stopień zabrudzenia	2	
Chemikalia	DIN EN ISO 175, Metoda badawcza Ecolab 40-1	
	przetestowano przez 28 dni w ustalonej temperaturze pomieszczenia następujące media, wykorzystując zanurzeniową metodę testową	P3-topax 66
		P3-topax 990
		Topactive 200
		Topactive 500
		Topactive OKTO
Testy / dopuszczenia		
MTTF	[lata]	317
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	77,2
Waga (bez akcesoriów i opakowania)	[g]	28
Wymiary	[mm]	63 x 30 x 24,5
Materiał	obudowa: PA	
Materiał nakrętki	stal nierdzewna (1.4404 / 316L)	
Materiał uszczelnienia	FKM	

DP4402



Generator impulsów

PULSE EXTENDER/IP69K

Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor zielony
	Wyjście przełączające	2 x LED, kolor żółty
		7-segmentowy wyświetlacz LED, kolor czerwony
Uwagi		
Uwagi	Dodatkowe informacje dostępne w instrukcji obsługi.	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne - Gniazdo		
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); uszczelnienie: FKM		
		
1: L+		
2: IN2	DI2	
3: L-		
4: IN1	DI1	
5:	n.c.	
Połączenie elektryczne - wtyk		
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L)		
		
1: L+	napięcie zasilające	
2: OUT2	DO2	
3: L-	napięcie zasilające	
4: OUT1	IO-Link / DO1	
Inne dane		
opóźnienie włączenia / wyłączenia		0...9999 ms