



Qoltec Zasilacz impulsowy LED IP20 | 100W | 24V | 4.17A

Kod produktu: 50966

Zasilacz impulsowy LED to urządzenie charakteryzujące się stabilnością oraz niezawodnością działania. Cienka konstrukcja obudowy pozwala na zastosowanie zasilacza w miejscach o ograniczonym dostępie, a dzięki komponentom najwyższej jakości zasilacz spełnia oczekiwania najbardziej wymagających klientów.

Przeznaczony jest do zasilania taśm LED, modułów, paneli, listw, żarówek LED oraz wielu innych urządzeń elektronicznych zasilanych napięciem stałym 12V.

Niezawodne zasilanie LED

Szukasz niezawodnego sposobu na zasilenie taśmy LED w swoim domu? A może w Twojej firmie moduły LED stanowią ważny element instalacji oświetleniowej? Jeżeli tak, to dobrze trafiłeś. Marka Qoltec przygotowała dla Ciebie szeroki wybór zasilaczy modułowych, które idealnie sprawdzą się przy pracy zarówno w domu, jak i w biurze. Dzięki ich zróżnicowaniu pod kątem mocy z łatwością wybierzesz odpowiedni dla siebie model.

Bezpieczne rozwiązanie

Nasze urządzenie wyposażone jest w nowoczesne technologie zapewniające ochronę przeciw:

- przepięciom – chroni przed zbyt niskim lub zbyt wysokim napięciem,
- przeciążeniami – chroni przed przeciążeniem linii zasilającej,
- zwarciom – chroni przed zwarciami w obwodzie zasilającym.

Zaufanie potwierdzone gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas zasilaczy modułowych objęty jest 24 miesięczną



gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

Dane techniczne

Producent	Qoltec
Moc	100 W
Napięcie wejściowe	220 - 240 V / 2.05 A
Napięcie wyjściowe	24 V
Natężenie wyjściowe	4,17 A
Zabezpieczenia	Przeciwwprężeniowe Przeciwwprężeniowe Przeciwwprężeniowe
Klasa szczelności	IP 20
Przebieżenie	Przebieżenie po przekroczeniu 105% nominalnej wartości - przywrócenie po usunięciu anomalii
Wydajność	80%
Uwagi	Zasilacz impulsowy w metalowej obudowie, przetwarza napięcie zmienne 230V na prąd stały 24V DC. Przeznaczony jest do zastosowań wewnątrz budynków. Wykonany z elementów elektronicznych umieszczonych na płycie drukowanej w obudowie metalowej.
Temperatura pracy	-20 C ~ +60 C
Temperatura przechowywania	-40 C ~ +80 C
Wymiary	98 x 42 x 160 mm
Głębokość / Długość opakowania	45 mm
Wysokość opakowania	208 mm
Szerokość opakowania	102 mm
Waga netto	0,3280 kg
Waga brutto	0,3750 kg
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878509662