




## Przewód łączeniowy

VDOAH043VAS00,6E04STGH040VAS



| Aplikacja                                                |        |                                                                             |
|----------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja                                              |        | bezsilikonowy; styki pozłacane; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
| Aplikacja                                                |        | strefy aseptyczne i wilgotne w przemyśle spożywczym                         |
| Bezsilikonowy                                            |        | tak                                                                         |
| Dane elektryczne                                         |        |                                                                             |
| Napięcie zasilania                                       | [V]    | 10...36 DC                                                                  |
| Klasa ochrony                                            |        | II                                                                          |
| Maks. całkowity prąd obciążenia                          | [A]    | 4                                                                           |
| Wyjścia                                                  |        |                                                                             |
| Wykonanie elektryczne                                    |        | PNP                                                                         |
| Warunki pracy                                            |        |                                                                             |
| Temperatura otoczenia                                    | [°C]   | -25...100                                                                   |
| Uwaga dot. temperatury otoczenia                         |        | cULus: ...50                                                                |
| Temperatura otoczenia (dla pracy w łańcuchach kablowych) | [°C]   | 5...100                                                                     |
| Uwaga dot. temperatury otoczenia                         |        | cULus: ...50                                                                |
| Ochrona                                                  |        | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                                                 |
| Testy / dopuszczenia                                     |        |                                                                             |
| MTTF                                                     | [lata] | 20027                                                                       |
| Dane mechaniczne                                         |        |                                                                             |
| Waga                                                     | [g]    | 57,5                                                                        |



## Przewód łączeniowy

VDOAH043VAS00,6E04STGH040VAS

|                                             |                                                      |                                                                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wymiary [mm]                                | 15,5 x 15,5 x 49                                     |                                                                                                |
| Odlewany materiał obudowy                   | PVC                                                  |                                                                                                |
| Materiał nakrętki                           | stal nierdzewna (1.4404 / 316L)                      |                                                                                                |
| Materiał uszczelnienia                      | EPDM                                                 |                                                                                                |
| Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak                                                  |                                                                                                |
| Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego | min. 10 x średnica kabla                                                                       |
|                                             | Prędkość przesuwu                                    | max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                             | Cykle zginania                                       | > 1 Mio.                                                                                       |
|                                             | Odształcenie przy skręcaniu                          | ± 180 °/m                                                                                      |

## Wyświetlacze / elementy robocze

|             |              |                        |
|-------------|--------------|------------------------|
| Wyświetlacz | Stan wyjścia | 2 x LED, kolor żółty   |
|             | działanie    | 1 x LED, kolor zielony |

## Uwagi

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
|--------------------|--------|

## Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PVC, kolor pomarańczowy; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm



## Połączenie elektryczne

Przewód: 0,6 m, PVC, kolor pomarańczowy, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Podłączenie





## Przewód łączeniowy

VDOAH043VAS00,6E04STGH040VAS

### Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: PVC, czarny przezroczysty; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); uszczelnienie: EPDM; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm

