MURR ELEKTRONIK
stay connected

Zasilacz transformatorowy 1-fazowy MKN

WE:230VAC WY:2x10V/0,1ADC


Nr art.: 85616
Ciężar: 0.21
Kraj pochodzenia: CZ
Oznaczenie modelu: MKN 0,1-230/+-10V


INPUT: 230 V AC
OUTPUT: +-10 V DC
Prąd: 2× 50 mA
Zasilacze transformatorowe spełniają wymogi (EN 61000-3-2) dla prądów harmonicznych.
Kondensacja niedozwolona

[Link do produktu]

Ilustracje







Ilustracja zastępcza

Header

Material short text	MKN 0,1-230/+-10V

Dane handlowe

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 26.09.2025

MURR ELEKTRONIK
stay connected

URL Webshop	https://shop.murrelektronik.com/85616
GTIN	4048879079648
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-7.1	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-8.1	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-9.1	27040701
ECLASS-10.0.1	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.0	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ECLASS-13.0	27040701
ECLASS-14.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
ETIM-6.0	EC002540
ETIM-7.0	EC002540
ETIM-8.0	EC002540
EAN	4048879079648
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044095
Dane elektryczne | Zasilanie	
Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
Dane elektryczne | Wejście	
Napięcie wejściowe AC min.	207 V
Napięcie wejściowe AC maks.	253 V
Prąd wejściowe	20 mA
Charakterystyka dobezpieczenia	zwłoczny
Dobezpieczenie zewnętrzne maks.	0.063 A
Dane elektryczne | Wyjście	
Output current per channel max.	0.05 A
Obwód wyjściowy	VDR, Kondensator wygładzający, LED
Falowość resztkowa (s-s) maks.	10 mV
Ochrona urządzenia | Elektryczna	
Ochrona przeciążeniowa wyjścia	tak
Ochrona przeciwzwarciowa wyjścia	tak
Dane mechaniczne | Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, (EN 60715), G32
Warunki otoczenia | Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	0 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Conformity	
Norma produktu	EN 61558-2-6, EN 62041 category II
EMC	EN 55011 B, EN 61000-3-2

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 26.09.2025