

UNITRONIC® 100

Przewód sterowniczy i sygnałowy o małych przekrojach

UNITRONIC® 100: Niskoczęstotliwościowy kabel do transmisji danych w płaszczu z PVC, oznaczenie żył LAPP UNITRONIC®, szary, niepodtrzymujący płomieni, do różnych zastosowań

Info

UNITRONIC® kod kolorów z żyłą ochronną



Zakres zastosowania

Te przewody sterownicze i sygnalizacyjne stosowane są w zakresie mA do systemów komputerowych, sterowniczego sprzętu elektronicznego, maszyn biurowych, wag itp. wszędzie tam, gdzie są wymagane jak najcieńsze dostępne przewody sterownicze

Cechy produktu

Wytrzymały, elastyczny i odporny płaszcz zewnętrzny

Mała średnica zewnątrz mimo dużej liczby żył

Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2

Od 3 żył zawiera żyłę ochronną żółto-zieloną, przewód 2-żyłowy posiada żyłę czarną i niebieską

Normy i aprobaty

W oparciu o: VDE 0814 lub VDE 0812

Budowa produktu

Żyła z cienkich drucików / wielodrutowa (0,34 mm²) z czystej miedzi

Izolacja żyły wykonana z PVC

Płaszcz zewnętrzny wykonany z PVC

Kolor płaszcza zewnętrznego: szary (RAL 7001)

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000104

Opis klasy ETIM 5.0: Przewód sterowniczy

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000104

Ostania aktualizacja (20.05.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lapppoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® 100

Oznaczenie żyły:	ETIM 6.0 Class-Description: przewód sterowniczy UNITRONIC® kod kolorów patrz tabela T7
Pojemność robocza:	Okolo 120 nF/km
Indukcyjność:	Okolo 0,7 mH/km
Budowa żyły:	Linka, cienkie druciki 0,34 mm ² : 7-drutowa
Minimalny promień gięcia:	Połączenia sporadycznie ruchome: 15 x średnica zewnętrzna Połączenia nieruchome: 4 x średnica zewnętrzna
Żył ochronna:	Zielony/żółty
Zakres temperatury:	Połączenia sporadycznie ruchome: od -5°C do +70°C Połączenia nieruchome: od -40°C do +80°C

Wskazówka

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie (jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).

Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppoland.com

Rodzaj opakowania: krążek ≤ 30 kg lub ≤ 250 m, w przeciwnym razie bęben

Prosimy określić wielkość opakowania (np. 1 x 500 m bęben lub 5 x 100 m krążek)

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

UNITRONIC® 100

Numer katalogowy	Liczba żył i przekrój [mm²]	Średnica zewnętrzna [mm]	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
UNITRONIC® 100				
0028009	2 x 0,14	3	2,8	12
0028010	3 x 0,14	3,2	4,2	17
0028012	5 x 0,14	3,7	7	22
0028014	7 x 0,14	4	9,8	27
0028015	10 x 0,14	5	14	41
0028019	24 x 0,14	7,2	33,6	94
0028025	52 x 0,14	10	72,8	198
0028030	3 x 0,25	3,8	7,5	21
0028031	7 x 0,25	4,9	17,5	48
0028032	10 x 0,25	6,4	25	77
0028033	14 x 0,25	6,9	35	95
0028034	16 x 0,25	7,3	40	112
0028035	21 x 0,25	8,5	52,5	139
0028036	24 x 0,25	9	60	163
0028037	27 x 0,25	9,2	67,5	171
0028038	30 x 0,25	9,9	75	187
0028039	36 x 0,25	10,7	90	235
0028040	40 x 0,25	11,6	100	266
0028042	52 x 0,25	12,5	130	343
0028044	61 x 0,25	13,3	152,5	398
0028047	3 x 0,34	4,2	10,5	33
0028048	7 x 0,34	5,5	22,8	62
0028051	16 x 0,34	8,3	54,4	131