

Adapter VGA męski > VGA żeński Emulator EDID

Opis

Adapter firmy Delock emuluje monitor, więc źródło sygnału nie wyłącza się, ani nie zmienia rozdzielczości, nawet bez podłączonego monitora. Adapter zawiera standardowy zestaw danych EDID/DDC, ale może także odczytać i zapisać dane z podłączonego monitora.



Numer artykułu 63326

EAN: 4043619633265

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box


Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - Wejście:
 - 1 x 15-pinowe VGA męski ze śrubami >
 - Wyjście:
 - 1 x 15-pinowe VGA żeńskie z nakrętkami
 - 1 x gniazdo prądu stałego 5 V 1,35 x 3,5 mm
- Rozdzielczość do 2560 x 1600 @ 60 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Gniazdo prądu stałego, do opcjonalnego zasilania
- 1 x Wskaźnik LED
- Plastikowa obudowa
- Kolor: czarny
- Wymiary ze złączami (DxSxW): ok. 62 x 34 x 15 mm

Zawartość opakowania

- Emulator EDID
- Kabel zasilający USB
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Interfejs

Wyjście:	1 x 15-pinowe VGA żeńskie
Wejście:	1 x 15-pinowe VGA męski

Właściwości techniczne

Maksymalna rozdzielczość ekranu:	2560 x 1600 @ 60 Hz
----------------------------------	---------------------

Właściwości fizyczne

Obudowa kolor:	czarny
Materiał obudowy:	Plastik
Długość:	62 mm
Szerokość:	34 mm
Wysokość:	15 mm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

