

Kabel antenowy N żeński grodzi do I-PEX Inc., MHF® I męski 1.37 13 cm długość gwintu 22 mm odporny na zachlapania

Opis

Kabel antenowy firmy Delock nadaje się do podłączania komponentów technologii radiowej.

Łącze odporne na rozlania jest uzyskanie przez rowek w płycie bazowej i uszczelnienie na przekroju N.



Numer artykułu 89430

EAN: 4043619894307

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Torba na
zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x N żeński grodzi >
 - 1 x I-PEX Inc., MHF® I męskie
- Długość gwintu: 22 mm
- Impedancja: 50 Ohm
- Przewód: koncentryczny
- Typ przewodu: 1.37
- Tłumienie przewodu: 2,5 dB @ 2,4 GHz na metr
- Kolor przewodu: czarny
- Najmniejszy promień skrętu: 9 mm
- Długość ze złączami (L): ok. 13 cm

Wymagania systemowe

- Urządzenie z jednym wolnym portem N bądź I-PEX Inc., MHF® I

Zawartość opakowania

- Przewód antenowy
- Nakętka i pierścień blokujący

Zdjęcia



Interfejs

Złącze 1:	1 x N żeńskie
Złącze 2:	1 x I-PEX Inc., MHF® I męskie

Właściwości techniczne

Impedancja:	50 Ω
-------------	------

Właściwości fizyczne

Kategoria kabla:	koncentryczny
Typ przewodu:	1.13
Tłumienie przewodu:	2,5 dB @ 2,4 GHz na metr
Kolor przewodu:	czarny
Długość kabla ze złączem:	13 cm
Średnica kabla:	1.37 mm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

