

**BN 1023****Vis autotaraudeuses à tête cylindrique type 2**

avec filetage métrique et empreinte cruciforme Phillips forme H

Acier cémenté trempé 450 HV

zingué-bleu

**ISO 4042**

Eléments d'assemblage trempés et revenus ≥ 360 HV ainsi que les éléments d'assemblage cimentés, trempés et revenus avec revêtements galvaniques: risque de fragilisation par l'hydrogène! D'autres indications sur les risques résiduels se trouvent dans l'introduction.

[3D Cadenas](#)

Ø-du trou: valeurs indicatives; les Ø définitifs des trous sont à déterminer par des essais.

Article#	d ₁	d ₂ max.	k		m~	 - Ø	L
1382837	M3	6	2,4	1	3,1	2,7	8
1382845							10
1382853							16
1382861	M4	8	3,1	2	4,6	3,6	8
1382888							10
1382896							12
1382918	M5	10	3,8	2	5,3	4,5	10
1136631							12
1382926							16