

Kabel magistrali CAN RJ45 męski na D-Sub 9 pin męski z nakrętkami Cat.5e STP 1 m

Opis

Ten kabel adaptera magistrali CAN jest kompatybilny ze złączami RJ45 i D-Sub 9 różnych urządzeń USB do magistrali CAN lxxat w wersjach CAN Low Speed / High Speed / Flexible Data Rate. W przemyśle motoryzacyjnym umożliwia również odporne na błędy połączenia magistrali CAN i LIN.



1 m

Numer artykułu 64351

EAN: 4043619643516

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x RJ45 męski
 - 1 x szeregowo męskie RS-232 D-Sub 9 z nakrętkami
- Sygnały:
 - 1 x RJ45: CAN high (1), CAN low (2), GND (3), CAN high FT (4), CAN low FT (5), LIN (6), GND (7), V-LIN (8)
 - 1 x D-Sub 9: CAN high (7), CAN low (2), GND (3), CAN high FT (4), CAN low FT (1), LIN (5), GND (6), V-LIN (9)
- Typ przewodu: Cat.5e
- Ekranowana (STP)
- Kolor: czarny
- Długość kabla ze złączem: ok. 1 m
- Nadaje się do różnych urządzeń z interfejsem USB do magistrali CAN lxxat


Wymagania systemowe

- Urządzenia lxxat z RJ45 kompatybilnym z PIN i połączeniem D-Sub 9

Zawartość opakowania

- Kabel adaptera magistrali CAN

Zdjęcia



Interfejs

Złącze 1:	1 x RJ45 męski
Złącze 2:	1 x 9-pinowe D-Sub męski

Właściwości fizyczne

Typ przewodu:	Cat 5e
Długość kabla ze złączem:	1 m
Wykończenie złącza:	pozlacane
Kolor:	czarny
Izolator:	PVC
Średnica kabla:	6 mm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

