




CECHY

- ✓ Uniwersalny (lewy i prawy).
- ✓ Niesymetryczny.
- ✓ Wysokość 90 mm.
- ✓ Modele awersyjne NC.
- ✓ Rozstaw śrub mocujących 52 mm.
- ✓ Regulacja języka 4 mm.
- ✓ Zasilanie: 12 V AC/DC.
- ✓ Niski pobór prądu.
- ✓ Trwałość: 200 000 cykli.
- ✓ Kategoria użytkowania - klasa 3 - odpowiednie do budynków publicznych.
- ✓ Certyfikat PN-EN 14846:2010

DANE TECHNICZNE

Model	Wyłącznik	Pamięć	Rewersyjny
812			
822	☒		
834		☒	
844	☒	☒	
811			☒

Napięcie nominalne (V)	12-24V AC/DC	12V DC rewersyjny	24V DC rewersyjny
Tolerancja (%)	± 5 %		
Praca ciągła	< 1 min.	100 %	100 %
Oporność (Ω)	23	60	150
Pobór prądu DC (mA)	12V / 500 24V / 1000	12V / 200 -	24V / 160 -
Pobór prądu AC (mA)	12V / 450 24V / 900	-	-
Dopuszczalny nacisk wstępny DC (N)	10	10	10
Dopuszczalny nacisk wstępny AC (N)	90	-	-

Rekomendowane blachy czołowe: 900, 901, 902, 903, 913