



Taśmy samospajalne - winylowe, mastyksowe

HelaTape Power 670 VM

Właściwości

- Łatwe w użyciu winylowe taśmy mastyksowe
- Samoprzylepne - bez rozciągania
- Warstwa mastyczna bardzo lepka, zapewnia doskonałą ochronę przed wilgocią
- Winylowa warstwa wierzchnia zapewnia dodatkową ochronę
- Nie tracą właściwości w niskich temperaturach
- Główna izolacja elektryczna w przypadku rozgałęzień wszystkich przewodów i kabli o napięciu do 1 kV
- Kompatybilne ze wszystkimi ekstrudowanymi izolacjami dielektrycznymi kabli
- Dobra odporność na działanie promieniowania UV i zmiennych warunków atmosferycznych



HelaTape Power 670 dzięki winylowej warstwie wierzchniej zapewnia dodatkową ochronę.

MATERIAŁ	Polichlorek winylu (PVC), Kauczuk izoprenowo-izobutenowy (kauczuk butylowy) (IIR)
Temp. pracy	-30°C do +80°C
Max krótkotrwała temp. pracy	+95°C
Absorpcja wody	0,9%
Wytrzymałość na rozciąganie	16 N/mm ²
Wydłużenie przy zerwaniu	200%
Rezystywność	10 ¹² Ω cm
Wytrzymałość dielektryczna	19,7 kV/mm



TYP	Grubość (T)	Szerokość (W)	Długość (L)	Kolor	Nr art.
HTAPE-POWER 670-VM	1,20	100,0	3,0 m	Czarny (BK)	711-00304

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.