
EBC019

Rozdzielacze sygnałów

ZDO6H057MSS0005H09



Aplikacja		
Konstrukcja		bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi
Bezsilikonowy		tak
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Klasa ochrony		II
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot	[A]	4
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	12
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		PNP
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80

EBC019

Rozdzielacze sygnałów

ZDO6H057MSS0005H09


Temperatura otoczenia (dla pracy w łańcuchach kablowych)	[°C]	-5...60	
Ochrona		IP 67; IP 68	
Testy / dopuszczenia			
Dopuszczenie UL		Typ obudowy	Type 1
Dane mechaniczne			
Waga	[g]	530,6	
Wymiary	[mm]	22 x 54 x 100	
Materiał		PA	
Odlewany materiał obudowy		PA	
Liczba portów rozdzielacza		6	
Typ złącza		M12	
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi		tak	
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi		Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla
		Cykle zginania	> 2 Mio.
Wyświetlacze / elementy robocze			
Wyświetlacz		Stan wyjścia	6 x LED, kolor żółty
		działanie	1 x LED, kolor zielony
Akcesoria			
Dostarczane elementy		Zaślepki: 2	
		oznaczniki: 6	
Uwagi			
Sztuk w opakowaniu		1 szt.	

Połączenie elektryczne

Przewód: 5 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 7,8 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm)

Połączenie elektryczne - gniazdo

Konektor: 6 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm




EBC019

Rozdzielacze sygnałów

ZDO6H057MSS0005H09

Podłączenie



	Kolory żył :
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GN =	kolor zielony
GN/YE =	zielony / zółty
GY =	szary
PK =	różowy
RD =	kolor czerwony
WH =	biały
YE =	kolor żółty