


Model: **AK-SC-E12**

Kod produktu	AK-SC-E12
Podmiot odpowiedzialny	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Typ produktu	Akcesorium do samochodu elektrycznego
Napięcie zasilające	AC: 450 / 750 V
Ilość faz	3 fazy
Ognioodporność	UL94V-0
Materiał przewodu	Miedź
Przekrój przewodu	5G6mm ² + 2x0.75 mm ²
Materiał izolacji	TPE
Kolor produktu	Czarny
Temperatura pracy	-40 / +125 °C
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720139207
Gwarancja	24 miesiące



Opis

Akyga® AK-SC-E12 to specjalnie zaprojektowany **kabel EV do ładowania samochodów elektrycznych** i motocykli. Wykonano go z wysokiej jakości materiałów jak miedź i nietoksyczny TPE. Dzięki czemu kabel EV jest trwały i odporny na tarcie, co zapewnia skuteczne ładowanie pojazdu. Co więcej, kabel posiada **7 żył**, w tym **2 żyły komunikacyjne**, które umożliwiają niezbędną **komunikację pojazdu ze stacją zasilania**. To ważne, aby zapewnić bezpieczne i efektywne ładowanie.

Kabel AK-SC-E12 jest dostępny **na metry**, co czyni go uniwersalnym i kompatybilnym z różnymi standardami ładowania pojazdów elektrycznych. Dzięki tej elastyczności można przymocować do niego złącza dostosowane do konkretnej marki i modelu samochodu elektrycznego. To rozwiązanie pozwala na swobodną **adaptację długości kabla EV** do indywidualnych potrzeb użytkownika. Co więcej, kabel EV idealnie sprawdzi się również w przypadku wymiany uszkodzonego kabla ładowania.

UWAGA! Kabel sprzedawany na metry. Jedna sztuka to 1 mb kabla. Zamówiony towar nie podlega zwrotowi.