



EF03F.1

- Wtyczka płaska
- Pozycja kołnierza montażowego 1
- 13-14 (Oznaczenie zestyków)

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	EF03F.1
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101006563
EAN (European Article Number)	4030661463506
eCl@ss number, version 12.0	27-37-13-02
eCl@ss number, version 11.0	27-37-13-02
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-37-13-02
ETIM number, version 7.0	EC000041
ETIM number, version 6.0	EC000041

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	cULus CCC
-------------	--------------

Właściwości ogólne

Normy	EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1
Wykonanie	Klucz

Konstrukcja	Slow action
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące
Ciężar brutto	17 g

Dane ogólne - właściwości

odpowiednie do WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO	Tak
Liczba zestawów NO	1

Dane mechaniczne

Instrukcja montażu	wkładany
Żywotność mechaniczna, najmniejszy	10 000 000 operacji
Skok wymuszonego rozwarcia	2 mm
Rozwarcie styków	3 mm
Uwaga (Czas przełączania)	Czas drgania zestawów przy prędkości aktywacji 100 mm/s
Pozycja kołnierza montażowego	1

Mechanical data - Connection technique

Termination	Plug-in terminal
-------------	------------------

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość	46 mm
Szerokość	10 mm
Głębokość	60 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony rozdzielni	IP40
Stopień ochrony zacisków lub przyłączy	IP20

Ambient temperature	-25 ... +80 °C
odporność na uderzenie	110 g / 4 ms
odporność na wibracje	Odporność na wstrząsy: 20 g / 10 ... 200 Hz

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji	400 V
------------------------------	-------

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	10 A
Kategoria użytkowania AC-15	230 VAC
Kategoria użytkowania AC-15	8 A
Kategoria użytkowania DC-13	24 VDC
Kategoria użytkowania DC-13	5 A
Odpowiedni dla niskich napięć	$\geq 5 \text{ V} / \geq 3,2 \text{ mA}$
Element przełączający	Zestyk normalnie otwarty (NO)
Zasada przełączania	Wolnoprzełączające
Czas przełączania, maksimum	5 ms
Częstotliwość przełączania	1 200 /h
Materiał zestyków, elektrycznych	Srebro
Oznaczenie zestyków	13-14


Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: kef03f-blanko
 | 286,5 kB | .jpg | 352.778 x 352.778 mm - 1000 x 1000 px - 72 dpi
 | 35,5 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
 | 46,3 kB | .jpg | 123.472 x 123.472 mm - 350 x 350 px - 72 dpi

Diagram ruchu wyłącznika



ID: krf--s05
| 18,9 kB | .cdr |
| 1,1 kB | .png | 74.083 x 24.694 mm - 210 x 70 px - 72 dpi
| 29,6 kB | .jpg | 352.778 x 118.181 mm - 1000 x 335 px - 72 dpi

Zasada działania



ID: krf--a06
| 17,0 kB | .cdr |
| 133,2 kB | .jpg | 352.778 x 781.756 mm - 1000 x 2216 px - 72 dpi
| 3,3 kB | .png | 74.083 x 164.042 mm - 210 x 465 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 18.04.2024, 09:15