

Kabel antenowy RP-SMA 90° PCB żeński grodzi do I-PEX Inc., MHF® 4L męski 1.13 15 cm długość gwintu 15 mm

Opis

Kabel antenowy firmy Delock nadaje się do podłączania komponentów technologii radiowej.



Numer artykułu 12032

EAN: 4043619120321

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
1 x RP-SMA 90° PCB żeński grodzi >
1 x I-PEX Inc., MHF® 4L męskie
- Długość gwintu: 15 mm
- Impedancja: 50 Ohm
- Przewód: koncentryczny
- Typ przewodu: 1.13
- Tłumienie przewodu: 3,2 dB @ 2,4 GHz na metr
- Średnica kabla: ok. 1,13 mm
- Najmniejszy promień skrętu: 4,5 mm
- Kolor przewodu: czarny
- Długość kabla ze złączem: ok. 15 cm

Wymagania systemowe

- Urządzenie z jednym wolnym portem RP-SMA bądź I-PEX Inc., MHF® 4L

Zawartość opakowania

- Kabel

Zdjęcia



Interfejs

Złącze 1:	1 x RP-SMA jack 90° bulkhead
Złącze 2:	1 x I-PEX Inc., MHF® 4L męski

Właściwości techniczne

Impedancja:	50 Ω
-------------	------

Właściwości fizyczne

Długość gwintu:	15 mm
Kategoria kabla:	coaxial cable
Typ przewodu:	1.13
Tłumienie przewodu:	3.2 dB @ 2.4 GHz per meter
Długość kabla ze złączem:	15 cm
Średnica kabla:	1,13 mm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

