

EMG 10-OV- 24DC/24DC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2944229

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2944229>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Przekaźnik półprzewodnikowy mocy, ze wskaźnikiem świetlnym w obwodzie wejściowym i wyjściowym, wejście: 24 V DC, wyjście: 5-36 V DC/maks. 1 A

Dane handlowe

Numer artykułu	2944229
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	CK61C2
Klucz produktu	CK61C2
Strona katalogu	Strona 138 (IF-2011)
GTIN	4017918081522
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	39,35 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	39,35 g
Numer taryfy celnej	85364190
Kraj pochodzenia	DE

EMG 10-OV- 24DC/24DC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2944229

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2944229>

Dane techniczne

Wskazówki

Ograniczenie użycia

Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej	Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz
---	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł przekaźnika półprzewodnikowego
Zastosowanie	Funkcja wyprowadzania
Rodzaj pracy	100 % współczynnik pracy

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja podstawowa
----------	---------------------

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja podstawowa
----------	---------------------

Parametry elektryczne

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	0,11 W
Napięcie probiercze (Wejście/wyjście)	3,5 kV AC (Wejście/wyjście)

Dane wejściowe

Znamionowe napięcie wejścia U_N	24 V DC
zakres napięć wejściowych odniesiony do U_N	0,9 ... 1,1
Zakres napięcia wejściowego	21,6 V DC ... 26,4 V DC
Próg łączeniowy sygnału "0" w odniesieniu do U_N	$\leq 0,21$
Próg łączeniowy sygnału "1" w odniesieniu do U_N	$\geq 0,9$
Typowy prąd wejścia dla U_N	4,4 mA
Czas załączania typowo	0,1 ms
Typowy czas wyłączenia	0,2 ms
Wskaźnik stanu	LED żółta
Układ ochronny	Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; Dioda zabezpieczająca przed pomyleniem biegunów
Częstotliwość przenoszenia	500 Hz

Dane wyjściowe

Rodzaj zestyku	1 zestyk zwierny
Rodzaj wyjścia cyfrowego	elektroniczne
Napięcie znamionowe wyjścia	24 V DC
Zakres napięcia wyjściowego	5 V DC ... 36 V DC
Obciążalność prądowa trwała zestyku	1 A (patrz: krzywa zmniejszania obciążalności)
Prąd udarowy	2 A ($t = 1$ s)

EMG 10-OV- 24DC/24DC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2944229

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2944229>

Szczytowe napięcie zaporowe	45 V DC (Napięcie wsteczne pomiędzy kolektorem a emiterem)
Spadek napięcia przy maks. granicznym prądzie długotrwałym	≤ 1 V
Obwód wyjściowy	Połączenie 2-przewodowe bez podłączenia do masy
Układ ochronny	Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; Dioda zabezpieczająca przed pomyleniem biegunów

Dane przyłączeniowe

Strona wejścia

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Strona wyjścia

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Wymiary

Szerokość	10 mm
Wysokość	75 mm
Głębokość	102 mm

Dane materiału

Kolor	zielony (RAL 6021)
Klasa palności wg UL 94	V0

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 60664
	EN 50178

Montaż

EMG 10-OV- 24DC/24DC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2944229

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2944229>

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Informacja montażowa	obok siebie bez odstępu
Pozycja montażu	dowolna


EMG 10-OV- 24DC/24DC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2944229


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2944229>

Rysunki

Wykres



Schemat



EMG 10-OV- 24DC/24DC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2944229

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2944229>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2944229>



EAC

ID dopuszczenia: TR_TS_D_00573_c



EAC

ID dopuszczenia: RU*C-DE.*08.B.00010

EMG 10-OV- 24DC/24DC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2944229

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2944229>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ECLASS-13.0	27371604

ETIM

ETIM 9.0	EC001504
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

EMG 10-OV- 24DC/24DC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2944229
<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2944229>

Environmental product compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
	Hexahydromethylphthalic anhydride
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

EMG 10-OV- 24DC/24DC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2944229

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2944229>

Akcesoria

EMG-SGKS 10 - Materiały oznaczeniowe

2947585

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2947585>



Tabliczka identyfikacyjna przyrządu, wąska

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl