MURR ELEKTRONIK
stay connected

Alimentation à découpage triphasée Evolution+

Entrée: 360-520VAC Sortie: 22-28V/20ADC

INPUT: 3× 360...520 V AC / 480...745 V DC
OUTPUT: 22...28 V DC
Courant: 20 A

[Lien vers le produit]

Illustration






Photo non contractuelle

Caractéristiques générales

Normes	IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55011 A, EN 61000-3-2, SEMI F47
Mode de fixation	à enclipser sur rail DIN TH35 (EN 60715)
Plage de température	-25...+70 °C (temp. de stockage -40...+85 °C)
Mesures de protection	plaquette vernie
Humidité relative	5...95%, sans condensation
Degré de protection	IP20
Rendement	90% (3× 400 V AC); 89% (3× 520 V AC)
Type de raccordement	Bornes à vis
Dimensions H×L×P	132×113×136 mm

Sortie

Tension de sortie	24 V DC (SELV), ±1% ; réglable 22...28 V
Power Boost	Iout N × 150% (min. 4 s)
Indicateur à LED	LED (verte) : OK ; LED (rouge) : Surcharge
Sortie signalisation	Relais électronique max. 30 V DC/0.1 A, signalisation générale
Courant de sortie	20 A (+55 °C); 15.8 A (+70 °C)
Contournement de panne secteur	min. 19 ms (400 V AC)
Ondulation résiduelle	max. 50 mV eff/rms
Pointes	max. 100 mV ss/pp
Protection de l'appareil	protection anti court-circuit et surcharge
Fonctionnement en parallèle/en série	max. 5 unités/max. 2 unités

Entrée

Les informations de cette brochure ont été compilées avec le plus grand soin.
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 11/21

Tension d'entrée	3× 324...572 V AC/480...745 V DC
Fusible externe au primaire	max. 3× 20 A
Courant d'entrée	3× 1.3 A
Inrush surtension après 1 ms	max. 19 A
Fréquence	50...60 Hz
données commerciales	
EAN	4048879326957
eClass	27049002
Numéro du tarif douanier	85044090
pays d'origine	CZ
Unité de conditionnement	1.000

Les informations de cette brochure ont été compilées avec le plus grand soin.
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 11/21