

10 Gigabit PoE+ Injector 802.3 przy 30 W

Opis

Wstrzykiwacz DELOCK PoE zapewnia zasilanie przez kabel sieciowy do urządzeń PoE, kamera IP camera bądź rozgałęziacz PoE. Wstrzykiwacz jest podłączony do switcha sieciowego urządzeniem PoE (PD) i dostarcza 20 wat mocy przez kabel Ethernet 10 Gbps. Małe rozmiary umożliwiają oszczędność miejsca przy instalacji.



Numer artykułu 87766

EAN: 4043619877669

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: White Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x RJ45 żeńskie
 - 1 x RJ45 żeńskie PoE
 - 1 x złącze IEC C14
- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Wyjście: DC 52 V / 0,58 A (30 W)
- Szybkość transmisji danych:
 - Ethernet do 10 Mbps
 - Fast Ethernet do 100 Mbps
 - Gigabit Ethernet do 1 Gbps
 - NBASE-T z maks. prędkością 2,5 Gbps oraz 5 Gbps
 - 10 Gigabit Ethernet do 10 Gbps
- Wskaźnik LED zasilania i PoE
- Obsługuje IEEE 802.3af PoE
- Obsługuje IEEE 802.3at PoE+
- Phantom power (Mode A, pary 1/2 i 3/6)
- Ochrona przeciążeniowa
- Ochrona przed zwarcie
- Mocowanie ściennie zintegrowane w obudowie
- Układany w stos
- Wymiary (DxSxW): ok. 145 x 61 x 39 mm


Wymagania systemowe

- Urządzenie z jednym wolnym portem RJ45

Zawartość opakowania

- PoE injector (wstrzykiwacz)
- Kabel zasilający
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Ogólne

Specyfikacja:	PoE Power over Ethernet
---------------	-------------------------

Interfejs

Wyjście:	1 x RJ45 female (PoE)
Wejście:	1 x RJ45 żeńskie

Właściwości techniczne

Szybkość transmisji danych:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet do 10 Gbps
-----------------------------	--

Właściwości fizyczne

Obudowa kolor:	czarny
Materiał obudowy:	Plastik
Długość:	145 mm
Szerokość:	61 mm
Wysokość:	39 mm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

