



Typ

Budowa przewodu

Materiał żyły przewodzącej

Izolacja żyły

Kolor żył

Konstrukcja przewodu

Materiał powłoki

Średnica zewnętrzna przewodu

Kolor powłoki

Przewody mikrofonowe

2x0,34

Miedź, niepokabielana

PE

Czerwony, niebieski

2 żyły wypełnione

materiałem włókienniczym

PVC

ok. 6,5 mm

Czarny

Przewody mikrofonowe

2x0,50

Miedź, niepokabielana

PE

Czerwony, biały

2 żyły wypełnione

materiałem włókienniczym

PVC

ok. 6,7 mm

Czarny

Dane elektryczne

Max. rezystancja przewodu

Min. rezystancja izolacji

53 Om/km

1,0 Gom x km

37 Om/km

1,0 Gom x km

Dane techniczne

Waga

Min. promień gięcia przy położeniu

Min. temperatura pracy

Max. temperatury pracy

Waga miedzi

ok. 30,0 kg/km

65 mm

-30°C

+70°C

15,2 kg/km

ok. 59,0 kg/km

67 mm

-30°C

+70°C

37,0 kg/km

Zastosowanie

Dwużyłowy przewód mikrofonowy HELUSOUND® z miedzianym plecionym ekranem jest odpowiedni do zastosowania w profesjonalnych studiach nagrań, na estradach, a także do układania na stałe w instalacjach audio. Przewody te wyróżniają się bardzo elastyczną powłoką z PVC.

Nr katalogowy

400040

400080

Wymiary oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.