UNITRONIC® SENSOR HD M12

Cable S/A: diseño higiénico para la industria de la alimentación y bebidas

Cable sensor/actuador de 4 pos. con diseño higiénico para alimentación y bebidas con rosca M12 y acero inoxidable (V4A), alto de grado de protección IP65/IP67/IP68/IP69

Info
IP69 para limpieza a alta presión
de - 40 °C a + 105 °C



- Hidrófugo
- Resistente a temperaturas
- Cadenas portacables
- Resistente a la corrosión
- Libre de halógenos
- Mechanical and plant engineering
- Alimentación y Bebidas
- resistente al frío

Última actualización (22.09.2017)
©2017 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR HD M12

Beneficios
Diseño higiénico para una limpieza idónea
Densidad garantizada con la clase de protección más alta
Tuerca de acero inoxidable para asegurar la protección contra la corrosión
Colores vivos para detectar rápidamente la contaminación

Ámbito de uso
Producción de alimentos y maquinaria de embalaje
Tecnología de refrigeración
En áreas de lavado con contacto frecuente con agentes de limpieza

Características de producto
Apto para uso en cadenas portacables
Conector M12 4 pines macho/hembra en extremo libre

Normas de referencia / Aprobaciones
ECOLAB®
Estándar industrial en el campo profesional de la limpieza y desinfección
FDA 21 CFR 177.2600
Elemento de sellado especial para la industria de alimentación y bebidas en Norte América

Composición de producto
Sección de conductor: 0,34 mm²
Código de color 4-pin: marrón (1), blanco (2), azul (3), negro (4)
Cubierta: TPE libre de halógenos, gris (similar a RAL 7035)

Datos técnicos

Clasificación:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator patch cord
Material:	Contacto: CuSn Superficie de contacto: Ni/Au Tuerca moleteada: Acero inoxidable (V4A) Cuerpo de presión: PP
Radio de curvatura mínimo:	Instalación fija: 5 x diámetro exterior Uso flexible: 10 x diámetro exterior
Grado de protección::	IP65/IP67/IP68/IP69
Temperatura ambiente (en uso):	Instalación fija: -40°C hasta +105°C Flexión: -25 ºC hasta +105 ºC
Codificación:	A-standard
Corriente nominal en A:	4 A

Nota
Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (22.09.2017)
©2017 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR HD M12

Referencia	Denominación	Número de polos	Longitud en m	Diseño	LED	Tensión nominal UN(V)
22262040	AB-C4-M12MS-2,0TPE-HD	4	2	recto	No	250
22262041	AB-C4-M12MS-5,0TPE-HD	4	5	recto	No	250
22262060	AB-C4-M12MS-7,5TPE-HD	4	7,5	recto	No	250
22262042	AB-C4-M12MS-10,0TPE-HD	4	10	recto	No	250
22262061	AB-C4-M12MS-15,0TPE-HD	4	15	recto	No	250
hembra						
22262043	AB-C4-2,0TPE-M12FS-HD	4	2	recto	No	250
22262044	AB-C4-5,0TPE-M12FS-HD	4	5	recto	No	250
22262062	AB-C4-7,5TPE-M12FS-HD	4	7,5	recto	No	250
22262045	AB-C4-10,0TPE-M12FS-HD	4	10	recto	No	250
22262063	AB-C4-15,0TPE-M12FS-HD	4	15	recto	No	250
22262046	AB-C4-2,0TPE-M12FA-HD	4	2	acodado	No	250
22262047	AB-C4-5,0TPE-M12FA-HD	4	5	acodado	No	250
22262064	AB-C4-7,5TPE-M12FA-HD	4	7,5	acodado	No	250
22262048	AB-C4-10,0TPE-M12FA-HD	4	10	acodado	No	250
22262065	AB-C4-15,0TPE-M12FA-HD	4	15	acodado	No	250

Última actualización (22.09.2017)
©2017 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16