

GES

Tubo extruido silicona

■ Normas*

- Conforme con la directiva RoHS 2011/65/EU
- NF EN 60684-1 (10-2003)
- NF EN 60684-2 (07-2012)
- NF EN 60684-3 hojas 121 a 124 (12/2003)

■ Aplicaciones



■ Colores y acondicionamientos

- Diámetros : de 0,6 a 60 mm
- Color standard : Transparente
- Otros colores : A petición
- Otro acondicionamiento : Rollos (a petición : en bobinas o cortado a longitud)

■ Características

- Temperatura de servicio continuo : de -50°C a +200°C
- Resistencia al rasgón : 18 a 27 N/mm (ASTM D 624 B)
- Alargamiento a la rotura : 350 a 700% (DIN 53504)
- Resistencia a la rotura : 8 a 12 N/mm² (DIN 53504)
- Dureza : 40 a 80 Shore A (DIN 53504)
- Densidad : 1,12 a 1,22 g/cm³ (EN ISO 1183-1 A)
- No tóxico para los productos alimenticios y los líquidos fisiológicos
- Buena resistencia :
 - A los agentes atmosféricos
 - Al ozono
 - A las bajas temperaturas : guarda su flexibilidad
 - A los ácidos poco condensados
 - A las bases
 - A la agua y a la agua del mar
 - Al óxido de etileno : 100% durante 3 días a 24°C
 - Al aire caliente hasta 200°C

**Nuestros productos están en conformidad en parte o en totalidad con las normas citadas. Las informaciones técnicas que están escritas sobre nuestras fichas técnicas corresponden a los conocimientos las más recientes que tenemos sobre estos productos, pero el utilizador no está dispensado de verificar las ejecuciones en el particular contexto de aplicación.*

