

Zasilacz impulsowy LED IP67 | 75W | 12V | 6.25A | Wodoodporny

Kod produktu: 50943



Zasilacz impulsowy LED marki Qoltec w wodoodpornej obudowie, cechuje stabilność oraz niezawodność. Przeznaczony jest do zastosowań zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków, gdzie narażony będzie na czynniki atmosferyczne. Klasa szczelności IP67 gwarantuje idealne rozwiązania do łazienek, oświetlania wani, kabin prysznicowych, banerów reklamowych oraz wielu innych.

Przeznaczony jest do zasilania taśm LED, modułów, paneli, listew, żarówek LED oraz wielu innych urządzeń elektronicznych zasilanych stałym napięciem 12V. Dzięki komponentom najwyższej jakości spełnia oczekiwania najbardziej wymagających klientów.

Moc: 75 W

Napięcie wyjściowe: 12 V

Natężenie wyjściowe: 6.25 A

DANE TECHNICZNE

NAPIĘCIE WEJŚCIOWE	230 V
MOC	75 W
NAPIĘCIE WYJŚCIOWE	12 V
NATĘŻENIE WYJŚCIOWE	6.25 A
ZABEZPIECZENIA	Zabezpieczenie przed przegrzaniem rozpoczyna się, gdy temperatura w tranzystorze przekroczy 140 °C Automatyczne przywracanie, gdy temperatura wróci do normy
INFORMACJE DODATKOWE	Obudowa z tworzywa sztucznego Wodoodporny
GWARANCJA	24 miesiące
WAGA	372g
TEMPERATURA PRACY	-20~ +60 °C
CZAS PODTRZYMANIA	50ms/230VAC
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	-40~+80 °C
PRZECIĄŻENIE	Przeciążenie po przekroczeniu 105% nominalnej wartości - przywrócenie po usunięciu anomalii
WYDAJNOŚĆ	82%
REGULACJA NAPIĘCIA	11.6 - 12.4V

REGULACJA LINIOWA	0,5%
REGULACJA OBCIĄŻENIA	2%
CZAS ROZPOCZĘCIA I NARASTANIA	1000ms,30ms / 230VAC
ZAKRES NAPIĘCIA WEJŚCIOWEGO	90-264VAC
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI	47-63Hz
PRĄD AC	0.52A / 220V
PRĄD UDAROWY	Start: 65A / 230VAC
KLASA SZCZELNOŚCI	IP67
WILGOTNOŚĆ PODCZAS PRACY	20~90%, bez kondensacji
ODPORNOŚĆ NA WIBRACJE	10~500Hz,5G 10min/cykl, X Y Z każda oś 60 minut
WYMIARY (DXSXW)	161 x 43 x 31 mm
R&N	250mVp-p
KOD EAN	5901878509433