TAŚMA LED 56LED/M • 24V • 6W • 3000K • IP20 • 780LM • RA80 • 8MM



6W /m
24V DC
140 lm/W LM80 SDCM ≤ 3
12.5cm sekcja cięcia
3oz 8mm FPC
Ra>80, dostępne powyżej 95
75000h L70 żywotność
Długość rolki 30m dla IP20, 10m dla IP66 / IP68
Gwarancja 3 lata

Profesjonalna taśma LED do pracy ciągłej. Siedem diod w module dzięki czemu skuteczność świetlna jest jeszcze większa 140 lm/W. Dwuwarstwowy podkład PCB o grubości ścieżek miedzianych 3Oz charakteryzuje się małymi spadkami napięcia oraz niższą temperaturą pracy. Na podłożu taśma klejąca 3M 300 LSE. Diody spełniające wymagania testu LM-80 gwarantującego niski spadek strumienia świetlnego oraz niezmienność barwy w czasie.

Specyfikacja

Parametr	Wartość	ETIM ID
Symbol	SPE-56-WW-24	
EAN13	5901289754361	
Kategoria ETIM	Węże i taśmy świetlne	EC002706
Moc [W]	6	EF008319
Napięcie [V]	24	EF008856
Sekcja cięcia [cm]	12.5	EF008320
Barwa światła	Biały	EF009350
Model	Taśma	EF000010
Ilość diod na metr	56	EF008340
Rodzaj napięcia	DC	EF000187
Kąt rozsyłu światła [°]	120	EF000128
Colour rendering index CRI	>80	EF000442
Z taśmą samoprzylempną	tak	EF000434
Temp. barwowa [K]	3000	EF009346
Klasa szczelności	IP20	EF005474
Nadaje się do użytku		
Strumień świetlny [lm]	780	EF010867
Trwałość znamionowa L70/B50 w 25°C [h]	75000	EF011870
Szerokość [mm]	8	EF000008
Wysokość [mm]	1.4	EF001456

Wymiary

