

Przewodu antenowego męski N > męski RP-SMA CFD400 LLC400, 5 m, niski poziom straty

Opis

Ten przewód koncentryczny o wysokiej jakości zapewnia niezawodne połączenie komponentów technologii częstotliwości radiowej. Jest to charakteryzowane przez bardzo niskie tłumienie.



5 m

Numer artykułu 13023

EAN: 4043619130238

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: White Box

Szczegóły techniczne

- Złącze: męski N > męski RP-SMA
- Typ przewodu: CFD400, LLC400
- Impedancja: 50 Ohm
- Tłumienie przewodu:
 - 2,4 GHz: ok. 0,22 dB na metr
 - 5,7 GHz: ok. 0,35 dB na metr
- Średnica: ok. 10,5 mm
- Najmniejszy promień skrętu: 51,5 mm
- Kolor: czarny
- Długość kabla: ok. 5 m


Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnym złączem RP-SMA

Zawartość opakowania

- Przewód antenowy

Zdjęcia



Interfejs

Złącze 1:	męski N
Złącze 2:	męski RP-SMA

Właściwości techniczne

Impedancja:	50 Ω
-------------	------

Właściwości fizyczne

Typ przewodu:	CFD400, LLC400
Tłumienie przewodu:	2,4 GHz: ok. 0,22 dB na metr 5,7 GHz: ok. 0,35 dB na metr
Kolor przewodu:	czarny
Długość kabla:	5 m
Najmniejszy promień skrętu:	51,5 mm
Średnica kabla:	10,5 mm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

