



GENERATOR W.N. / ZÜNDGERÄT / IGNITER



DANE TECHNICZNE				
Technische Daten				
Performance				
Częstotliwość wyładowań:		1,8 Hz $\pm$ 30% $U_z = 230V \sim$		
Taktfunken:		max. 1 Hz $U_z = 230 V \sim$ (C model)		
Repetitive spark:		1 + 4 Hz $U_z = 110 V \sim$ (D model)		
Napięcie zasilania:		220 + 240 VAC		
Versorgungsspannung:		110 VAC $\pm$ 10% - "D" model		
Main voltage:				
Częstotliwość napięcia:		50 + 60 Hz		
Nennfrequenz:				
Main frequency:				
Pobór mocy:		max. 0,6 VA		
Leistungsaufnahme:				
Power consumption:				
Trwałość:		min. 4 000 000		
Lebensdauer:		wyładowań		
Life time:		Entladungen		
		ignitions		
Temperatura pracy:		0 + 120 °C		
Umgebungstemperatur:				
Ambient temperature:				
Masa:		60 g $\pm$ 5 g		
Gewicht:				
Weight:				
Wykonanie:				
Model:				
Model:		W08-4A	W08-4B	W08-4C
				W08-4D
Wyjścia wn:		1, 2, 3, 4		
Ausgänge:				
Outlets:				
Układ p.z.:				
EMV Filter:		-	+	-
EMI Filter:				
Przeskok iskry:		4x4mm		
Funkenstrecken:				
Spark gap:				
Certyfikaty:				
Prüfzeichen:		VDE, CE		-
Approvals:				
Wymagania:		DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1):2007-02;		
Anforderungen:		EN60335-1:2002+A11+A1+A12+Corr.+A2:2006		
Requirements:		DIN EN 60335-2-102 (VDE 0700 Teil 102 2007-04; EN 60335-2-102:2006		
Obowiązujące Warunki Techniczne:		WT-07/MIFLEX/W08		
Technische Richtlinien:		+ App. 1+3		
Valid specifications:				
Wyrób spełnia wymagania Dyrektywy RoHS (2002/95/WE)				
Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der RoHS-Richtlinie (2002/95/EG)				
This product fulfils the requirements of the RoHS Directive (2002/95/EC)				



MIFLEX S.A.

ZAKŁADY PODZESPOŁÓW RADIOWYCH
99-300 KUTNO, ul.GRUNWALDZKA 3
Telefon: +48 24 355 11 00 ÷ 02
Fax: +48 24 355 11 88
e-mail: miflex@miflex.com.pl

Data aktualizacji / Letzte Aktualisierung / Revision date
22-01-2009

Strona / Seite / Page
1/1