



## Bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych 1D | 2.4GHz

Kod produktu: 50862

Bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych 1D wyposażony jest w odbiornik radiowy umożliwiający pracę z czytnikiem w zasięgu do 100m. Opakowanie zawiera czytnik kodów kreskowych, odbiornik 2.4GHz, kabel USB oraz instrukcję.

### OPIS PRODUKTU

Laserowy bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych 1D marki Qoltec wyposażony jest w odbiornik radiowy 2.4 GHz o zasięgu 100 m i baterię pozwalającą na 8 godzin ciągłej pracy przy pełnym naładowaniu. Urządzenie pracuje z prędkością 120 skanów na sekundę. Jego konstrukcja wykonana jest z wysokiej jakości materiałów co sprawia, że jest zarówno lekka jak i odporna na upadki z wysokości 1,5 m. Czytnik umożliwia zeskanowanie odwróconego kodu i dźwiękiem sygnalizuje prawidłowy odczyt.

Interfejs Plug&Play gwarantuje natychmiastową pracę urządzenia bez zbędnych instalacji. Jest idealnym rozwiązaniem do pracy w takich miejscach jak sklepy, biura i magazyny. Współpracuje z systemami: Linux, Android, Windows XP/7/8/10, MAC.

### CECHY

- Bezprzewodowy,
- Praca aż do 8h bez ładowania,
- Odczytuje kody 1D,
- Solidna, ergonomiczna konstrukcja,
- Szybka praca skanowania 120 skanów/sek.,
- Możliwość skanowania pod różnym kątem oraz odwróconych kodów,
- Prosta i nieskomplikowana obsługa oraz instalacja.

### Dane techniczne

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Rodzaj odczytywanych kodów | Jednowymiarowe 1D |
| Szybkość skanowania        | 120 skanów / s    |
| Źródło światła             | 650 nm Laser      |
| Typ skanera                | Bezprzewodowy     |
| Bezpieczny upadek          | 1.5 m             |
| Zasięg odczytu             | 10-600 mm         |
| Zasięg                     | do 100m           |
| Sygnalizacja               | dźwiękowa         |
| Rodzaj skanowania          | Jednoliniowy      |
| Napięcie wejściowe         | 5 V               |
| Kontrast wydruków          | 35%               |

|                      |                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pamięć               | 64 K                                                                                              |
| Interfejs            | WT 2.4GHz, USB                                                                                    |
| Procesor             | 32 bit MCU                                                                                        |
| Prąd roboczy         | 50 mA                                                                                             |
| Waga netto           | 145 g                                                                                             |
| Wymiary              | 161.5 x 88 x 77 mm                                                                                |
| Materiał             | ABS+PVC+PC                                                                                        |
| Temperatura pracy    | 0-55 C                                                                                            |
| Obsługiwane systemy  | Linux, Android, Windows XP/7/8/10, MAC                                                            |
| W zestawie           | Czytnik kodów kreskowych<br>Odbiornik 2.4G<br>Kabel USB<br>Instrukcja                             |
| Czas ciągłej pracy   | do 8 h (przy pełnym naładowaniu)                                                                  |
| Zawartość opakowania | Czytnik kodów kreskowych<br>Odbiornik 2.4GHz<br>Kabel USB (do ładowania urządzenia)<br>Instrukcja |
| Gwarancja            | 24 miesiące                                                                                       |
| Waga brutto          | 0,35 kg                                                                                           |
| Kod EAN              | 5901878508627                                                                                     |