


NBC-R4AC1/20,0-94G/R4AC1-BU - Kabel krosowe



1413166

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413166>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel krosowe, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 20 m, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A, rodzaj przyłącza: Zacisk Pierce, Ethernet, 2x2xAWG26/7, S/FTP, morski RAL 5021

Korzyści

- Nadają się perfekcyjnie do aplikacji przemysłowych
- Nadają się perfekcyjnie do aplikacji biurowych, budynkowych i przemysłowych (np. w szafach sterowniczych)
- Kompaktowa wersja kątowna

Dane handlowe

Numer artykułu	1413166
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNABH
Klucz produktu	ABNABH
GTIN	4046356990011
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	740,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	645 g
Numer taryfy celnej	85444210
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel danych, konfekcjonowany
Rodzina produktów	RJ45 STANDARD CAT6A
Rodzaj czujnika	Ethernet
Liczba biegunów	8
wygląd wtyku	RJ45
Ekranowany	tak

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	nie
Wskaźnik statusu	nie

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	72 V (DC)
Napięcie znamionowe U_N	48 V
Prąd znamionowy I_N	0,5 A
Środek transmisyjny	Miedź
Szybkość transmisji	10 Gb/s (500 MHz)
Prędkość transmisji	10 GBit/s

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	200
siła wtykania na styk sygnałowy	50,00 N
siła wyciągania na styk sygnałowy	30 N

Dane materiału

materiał styku	CuSn
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PC
plaszcz zewnętrzny, materiał	PUR

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Zacisk Pierce
------------------	---------------

Przyłącze przewodu

Rodzaj przyłącza	Zacisk Pierce
------------------	---------------

Złącze

Przyłącze 1

1413166

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413166>

Konstrukcja	Wtyki proste RJ45
Ekranowany	tak
Liczba cykli wtykania	≥ 750
Stopień ochrony	IP20

Przyłącze 2

Konstrukcja	Wtyki proste RJ45
Ekranowany	tak
Liczba cykli wtykania	≥ 750
Stopień ochrony	IP20

Kabel/przewód

Długość przewodów	20,00 m
-------------------	---------

Ethernet, CAT6_A, 4-parowy, S/FTP [94G]

Liczba biegunów	8
Ekranowany	tak
Typ przewodu	Ethernet, CAT6 _A , 4-parowy, S/FTP [94G]
Budowa przewodu	2x2xAWG26/7, S/FTP
przewód sygnałowy AWG	26
plaszcz zewnętrzny, materiał	PUR
plaszcz zewnętrzny, kolor	morski RAL 5021
optyczna osłona ekranująca	65 %
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	według IEC 60332-1

Normy i przepisy

odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	IEC 60332-1
---	-------------

Rysunki

Rysunek schematyczny



rozmieszczenie pinów wtyk RJ45

NBC-R4AC1/20,0-94G/R4AC1-BU - Kabel krosowe



1413166

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413166>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413166>



EAC

ID dopuszczenia: 19060508

1413166

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413166>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27060307

ETIM

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl