



Akcesorium do samochodu elektrycznego

Model: **AK-EC-24**



Kod produktu	AK-EC-24
Podmiot odpowiedzialny	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Typ produktu	Akcesorium do samochodu elektrycznego
Ucho na kłódkę	Nie
Napięcie zasilające	240-450 V / 50/60 Hz
Ilość faz	3 fazy
Maksymalne natężenie prądu	32 A
Maksymalna moc	22 kW
Uziemienie	Tak
Ognioodporność	UL94V-0
Klasa szczelności	IP54
Zabezpieczenie OVP	Tak
Zabezpieczenie OCP	Tak
Zabezpieczenie OPP	Tak
Zabezpieczenie OTP	Tak
Zabezpieczenie SCP	Tak
Długość przewodu	5 m
Wtyczka #1	CEE 5pin (IEC 60309)
Wtyczka #2	Złącze męskie GB/T (20234.2-2015)
Materiał przewodu	Miedź
Przekrój przewodu	5 x 6 mm ² + 2 x 0.5 mm ²
Materiał izolacji	TPE
Materiał wykonania	ABS
Kolor produktu	Niebieski
Wyświetlacz	Tak
MTBF	10000 h
Temperatura pracy	-30 / +50 °C
Opakowanie	Torba ochronna
Wymiary opakowania (L x W x H)	430 x 400 x 100 mm
Waga netto	3.7 kg
Waga brutto	4.1 kg
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z FCC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Dołączone wyposażenie	AK-AC-02
Kod EAN	5906708750917
Gwarancja	24 miesiące



Opis

Akyga® AK-EC-24 to trójfazowa ładowarka GB/T stworzona z myślą o pojazdach elektrycznych importowanych z Chin. To profesjonalne rozwiązanie, które eliminuje problem kompatybilności między standardem GB/T a europejskimi stacjami ładowania. Adapter umożliwia **szybkie ładowanie w warunkach domowych** — bez konieczności korzystania z publicznych stacji ładowania. Dzięki przejściówce właściciele pojazdów elektrycznych marek BYD, NIO, Xpeng i SAIC mogą w pełni korzystać z infrastruktury ładowania w Polsce i całej Europie.

Alternatywny sposób ładowania pojazdów elektrycznych

Ładowarka GB/T AK-EC-24 posiada **trójfazową wtyczkę CEE 5-pin (400 V)**, co umożliwia ładowanie **z mocą do 22 kW** — znacznie szybciej niż w przypadku rozwiązań jednofazowych. Dzięki temu doskonale sprawdzi się w przydomowym garażu, warsztacie lub na prywatnym parkingu. To praktyczna i opłacalna opcja dla każdego pojazdu w standardzie GB/T, który szuka niezawodnego źródła zasilania na co dzień.

Regulacja prądu ładowania - pełna kontrola nad zasilaniem

Ładowarka GB/T AK-EC-24 umożliwia ręczną **zmianę natężenia prądu** ładowania w zakresie: **8 A, 10 A, 13 A, 16 A oraz 32 A**. Dzięki temu możesz precyzyjnie dopasować moc do możliwości swojej instalacji elektrycznej lub chwilowych potrzeb, np. ograniczyć obciążenie w domowej sieci. To kluczowa cecha zwiększająca bezpieczeństwo i komfort użytkowania — szczególnie przy ładowaniu w różnych lokalizacjach.

Praktyczny zamiennik do zgubionej lub uszkodzonej ładowarki GBT

Model AK-EC-24 to także idealne rozwiązanie zastępcze, gdy oryginalna ładowarka zaginęła lub uległa uszkodzeniu. Solidna konstrukcja, niezawodne złącza oraz pełna zgodność z chińskimi autami elektrycznymi BYD, NIO, Xpeng i SAIC produkowanych na rynek chiński sprawiają, że adapter może bezpiecznie i skutecznie zastąpić fabryczne urządzenie — bez ryzyka i bez kompromisów.

Zaawansowane protokoły bezpieczeństwa

Wbudowany **wyświetlacz LCD** umożliwia bieżące monitorowanie parametrów pracy – napięcia, natężenia, zużycia energii oraz czasu ładowania. Z kolei wbudowane zabezpieczenia (przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe i termiczne) chronią zarówno pojazd, jak i użytkownika, zapewniając bezpieczeństwo przez cały proces ładowania.

Gotowa do pracy w różnych warunkach

5-metrowy przewód zapewnia swobodę podłączenia pojazdu nawet w mniej dogodnym ustawieniu. Natomiast obudowa **o klasie szczelności IP54** jest odporna na czynniki zewnętrzne i pozwala korzystać z ładowarki również w nieco trudniejszych warunkach atmosferycznych, np. w otwartych wiatach czy pod zadaszeniem.