




DIN 7513 B

450 HV



## BN 1013

### Vis autotaraudeuses

forme B, à tête cylindrique à fente, métriques

Acier cémenté trempé 450 HV

zingué-bleu



ISO 4042

Eléments d'assemblage trempés et revenus  $\geq 360$  HV ainsi que les éléments d'assemblage cémentés, trempés et revenus avec revêtements galvaniques: risque de fragilisation par l'hydrogène! D'autres indications sur les risques résiduels se trouvent dans l'introduction.



[3D Cadenas](#)



Utilisation: métaux légers, métaux non-ferreux, aluminium coulé sous pression, zamak, fonte grise

| Article# | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> max. | k   | n   | t min. | Ø de perçage H11 | L  |
|----------|----------------|---------------------|-----|-----|--------|------------------|----|
| 1380621  | M2,5           | 4,5                 | 1,6 | 0,6 | 0,7    | 2,2              | 6  |
| 1380648  |                |                     |     |     |        |                  | 8  |
| 1380699  | M3             | 5,5                 | 2   | 0,8 | 0,85   | 2,7              | 6  |
| 1380710  |                |                     |     |     |        |                  | 10 |
| 1380729  |                |                     |     |     |        |                  | 12 |
| 1380737  |                |                     |     |     |        |                  | 16 |
| 1380753  |                |                     |     |     |        |                  | 25 |
| 1380796  | M4             | 7                   | 2,6 | 1,2 | 1,1    | 3,6              | 10 |
| 1380818  |                |                     |     |     |        |                  | 12 |
| 1380834  |                |                     |     |     |        |                  | 20 |
| 1380842  |                |                     |     |     |        |                  | 25 |
| 1380877  | M5             | 8,5                 | 3,3 | 1,2 | 1,3    | 4,5              | 10 |
| 1380966  | M6             | 10                  | 3,9 | 1,6 | 1,6    | 5,5              | 16 |