

Przewód USB 2.0 Micro-B, wtyk żeński, do zabudowy panelowej > USB 2.0 Micro-B. wtyk męski, 1 m

Opis

Ten przewód firmy Delock można używać w celu rozbudowy połączeń USB 2.0 i umożliwienia podłączania różnych urządzeń. Porty żeńskie można przymocowywać przy użyciu dwóch śrubek, np. do uchwytu gniazda, kanału na przewody, bądź do obudowy z odpowiednimi otworami. W ten sposób możliwa jest instalacja złącza USB w dogodnym położeniu.



1 m

Numer artykułu 85246

EAN: 4043619852468

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB 2.0 Typ Micro-B żeński, z nakrętkami śrubowymi na potrzeby instalacji >
 - 1 x USB 2.0 Typ Micro-B męski
- Typ śrubek: #4-40 UNC
- Otwór montażowy Typu Micro-B ok. 8 x 3 mm, rozstaw otworów na śrubki ok. 30 mm
- Szybkość transmisji danych do 480 Mbps
- Średnica kabla:
 - linia danych 28 AWG
 - linia zasilania 28 AWG
- Średnica kabla: ok. 3,8 mm
- Kolor: czarny
- Długość ze złączami: ok. 1 m

Wymagania systemowe

- Jeden wolny port USB

Zawartość opakowania

- Przewód USB do zabudowy panelowej
- 2 śrubka

Zdjęcia



Interfejs

Złącze 1:	1 x USB 2.0 Typ Micro-B żeński
Złącze 2:	1 x USB 2.0 Typ Micro-B męski

Właściwości techniczne

Szybkość transmisji danych:	USB 2.0 do 480 Mb/s
-----------------------------	---------------------

Właściwości fizyczne

Średnica kabla:	linia danych 28 AWG linia zasilania 28 AWG 3,8 mm
Długość:	1 m
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de